

SmartForm Encastré Faible Largeur TBS417

TBS417 1x28W/830 HFP D8 W SC

SmartForm recessed semi-modular, 1, 28 W, 830 blanc chaud,
Performer HF, Optique semi-brillante, microlamelles 3D,
Connecteur enfichable compatible Wieland/Adels 3 pôles

Parfaite illustration de la simplicité recherchée par Philips, la gamme d'encastres SmartForm se compose d'un éventail complet de luminaires semi-modulaires très polyvalents. Ces luminaires sont disponibles avec des lampes MASTER TL5 dans des versions compactes élancées. Conçue pour s'adapter à un large éventail de types de plafonds, cette famille exhaustive répond à la majorité des conditions de projet requises par la plupart des applications. Efficacité énergétique. Outre l'intégration de lampes TL5 à faible consommation et d'un large éventail de ballasts électroniques Philips, les luminaires encastrés SmartForm peuvent être équipés des commandes éclairage qui effectuent une détection de présence et régulent l'intensité lumineuse en fonction de la lumière du jour (ActiLume) ou d'une seule commande de régulation de l'éclairage (Luxsense), afin de réduire la consommation d'énergie (W/m² extrêmement bas). Cette gamme au label vert réduit également le coût de propriété global ainsi que les niveaux de CO₂, ce qui en fait une solution respectueuse de l'environnement. Encastré SmartForm TBS417 « faisceau de lumière linéaire ». Les élégants luminaires encastrés SmartForm en rampes de lumière continues sont conçus pour s'intégrer dans des plafonds linéaires à découpe ou à profils en T exposés. « Faisceau de lumière linéaire » TBS417 à 1 lampe. Rampe de lumière continue pour micro-optique, optique asymétrique et caches MLO et Opal sans collerette. Toutes les versions TL5 : 14/24 W ; 21/39 W ; 28/54 W ; 35/49/80 W. Le luminaire mesure 90 mm de large. « Faisceau de lumière linéaire » TBS417 à 2 lampes. Rampe de lumière continue pour micro-optique à deux lampes. Toutes les versions TL5 : 14/24 W ; 21/39 W ; 28/54 W ; 35/49/80 W. Le luminaire mesure 115 mm de large.

SmartForm Encastré Faible Largeur TBS417

Données du produit

Informations générales	
Code famille lampe	TL5 [TL5]
Appareillage	HFP [Performer HF]
Câblage traversant	-
Code famille de produits	TBS417 [SmartForm recessed semi-modular]
Commande intégrée	-
Marquage CE	Oui
Essai au fil incandescent	Température 850 °C, durée 5 s

Données techniques de l'éclairage

Nombre de sources lumineuses	1
Température de couleur	830 blanc chaud
Type d'optique	Optique semi-brillante, microlamelles 3D
Type de cache optique/de lentille	-

Fonctionnement et électricité

Tension d'entrée	220 à 240 V
Consommation électrique	28 W
Connexion	Connecteur enfichable compatible Wieland/ Adels 3 pôles
Câble	-

Mécanique et boîtier

Couleur du corps	Blanc
------------------	-------

Longueur totale	1 208 mm
-----------------	----------

Approbation et application

Indice de protection	IP20 [Protection des doigts]
Protection contre les chocs mécaniques	IK02 [0,2 J standard]
Classe de protection CEI	Classe de sécurité I



Conditions d'application

Convient pour la commutation aléatoire	Non applicable
--	----------------

Données du produit

Nom du produit de la commande	TBS417 1x28W/830 HFP D8 W SC
Nom de produit complet	TBS417 1x28W/830 HFP D8 W SC
Code EOC	871794399080100
Code de commande	99080100
Code 12NC	910501929203
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8717943990801
Conditionnement par carton	1
Codes EAN/UPC – Boîte	8717943990801

Schéma dimensionnel



Product	A
TBS417 1x28W/830 HFP D8 W SC	1 208 mm

SmartForm Encastré Faible Largeur TBS417

