




# SmartForm TBS417

## TBS417 1x28W/840 HFP MLO-PC PIP

SmartForm recessed semi-modular - 1 pc - 28 W - 840 nötr beyaz - HF Performer - Micro-lens optic in polycarbonate cover - İtmeli konektör ve çekerek çıkarmalı konektör

Philips'in sadelik güdümünü yansıtan SmartForm gömülü armatür, son derece esnek eksiksiz bir yanı modüler aydınlatma armatürleri ailesidir. Bu aydınlatma armatürleri; çok küçük, ince modellerde MASTER TL5 ile kullanılmaktadır. Geniş bir yelpazedeki tavan türlerine uygun olacak şekilde tasarlanmış bu eksiksiz aile, pek çok uygulamadaki proje gereksinimlerinin çoğunluğunu karşılayabilir. Enerji verimliliği Enerji tasarruflu TL5 lambalar ve bir dizi Philips elektronik balastı kullanmanın yanı sıra SmartForm gömülü ailesi, enerji tüketimini (W/m<sup>2</sup> değeri çok düşüktür) azaltmak amacıyla varlık saptama ve gün ışığı düzenlemesi (ActiLume) ya da yalnızca gün ışığı düzenlemesi (Luxsense) için aydınlatma kontrolleri ile donatılabilir. Bu Çevreci ürün serisi, bu yolla genel sahip olma maliyetinin yanı sıra CO<sub>2</sub> düzeylerini de azaltarak SmartForm'u çevre dostu bir seçim haline getirmektedir. SmartForm gömülü TBS417 - 'aydınlatma hattı ışını' ince SmartForm gömülü sürekli aydınlatma hattı aydınlatma armatürleri, lineer görünür T-çubuk ve alçı tavanlarda entegrasyon için tasarlanmıştır. 'Aydınlatma hattı ışını' TBS417 1-lamba Mikro-optikler, asimetric optik ve çerçevesiz MLO ve Opal kapaklar için sürekli aydınlatma hattı. Tüm TL5 modelleri: 14/24 W; 21/39 W; 28/54 W; 35/49/80 W. Aydınlatma armatürünün genişliği 90 mm'dir. 'Aydınlatma hattı ışını' TBS417 2-lamba Mini optikler için sürekli aydınlatma hattı, 2-lamba. Tüm TL5 modelleri: 14/24 W; 21/39 W; 28/54 W; 35/49/80 W. Aydınlatma armatürünün genişliği 115 mm'dir.

### Ürün veri

| Genel Bilgiler      |            | Lamba gücü         |                  |
|---------------------|------------|--------------------|------------------|
| Işık kaynağı sayısı | 1 [ 1 pc]  | 28 W               |                  |
| Lamba ailesi kodu   | TL5 [ TL5] | Işık kaynağı rengi | 840 nötr beyaz   |
|                     |            | Birleşik paket     | Lamp(s) included |

## SmartForm TBS417

|                           |                                                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------|
| Sürücü                    | HFP [ HF Performer]                               |
| Üst reflektör             | No [ -]                                           |
| Optik sistem türü         | No [ -]                                           |
| Optik kapak/lens türü     | MLO-PC [ Micro-lens optic in polycarbonate cover] |
| Acil durum aydınlatması   | No [ -]                                           |
| Yerleşik kontrol          | No [ -]                                           |
| Ayrı anahtar              | -                                                 |
| Dahili kablolama          | Standard                                          |
| Dahili kablolama          | -                                                 |
| Elektrik devresi koruması | -                                                 |
| Bağlantı                  | İtmeli konektör ve çekerek çıkarmalı konektör     |
| Kablo                     | -                                                 |
| Koruma sınıfı IEC         | Güvenlik sınıfı I                                 |
| Havalandırma              | No [ -]                                           |
| Ateşleme teli testi       | Sıcaklık 850 °C, süre 5 sn                        |
| Güvenlik Montaj ayağı     | -                                                 |
| Güvenlik cihazı           | No [ -]                                           |
| CE işareti                | CE mark                                           |
| Product Family Code       | TBS417 [ SmartForm recessed semi-modular]         |

### Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler

|               |              |
|---------------|--------------|
| Giriş Voltajı | 220 to 240 V |
|---------------|--------------|

### Mekanik Ayrıntılar ve Muhafaza

|                |         |
|----------------|---------|
| Toplam uzunluk | 1208 mm |
| Uzunluk        | - mm    |
| Renk           | White   |

### Onay ve Uygulama

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Girişime Karşı Koruma Sınıfı | IP40 [ Tel korumalı]   |
| Mekanik çarpışma koruma kodu | IK02 [ 0.2 J standard] |


### Uygulama Koşulları

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Rastgele anahtara uygun | Geçerli değil |
|-------------------------|---------------|

### Ürün Verileri

|                                            |                                 |
|--------------------------------------------|---------------------------------|
| Tam ürün kodu                              | 871794398527200                 |
| Sipariş ürün adı                           | TBS417 1x28W/840 HFP MLO-PC PIP |
| EAN/UPC - Ürün                             | 8717943985272                   |
| Sipariş kodu                               | 98527200                        |
| Numeratör - Paket Başına Miktar            | 1                               |
| Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı | 1                               |
| Malzeme No. (12NC)                         | 910501933903                    |
| Net Ağırlık (Parça Başı)                   | 2,100 kg                        |

### Boyutlu çizim



SmartForm TBS415-TBS417

