



SmartForm TBS460

TBS460 3x14W/840 HFP SQR D8-VH PIP IP

SmartForm recessed modular, 3, 14 W, 840 Neutralweiß, HF-Performer, Hochglanz-Optik, 3D-Microlamellen, sehr stark reflektierend, Schnellsteckverbinder und Zugentlastung

Die SmartForm TBS460 ist eine überaus vielseitige, modulare Einbauleuchte in äußerst flacher Bauform für das Deckenmodul 300/600, die mit MASTER TL5-ECO oder MASTER TL5 Lampen erhältlich ist. Da diese SmartForm Leuchten in viele Decken eingebaut werden können, erfüllen sie die Projektanforderungen der meisten Anwendungen. Die SmartForm Einbauleuchten TBS460 für das Deckenmodul 600 lassen sich perfekt in eine Vielzahl von Deckensystemen mit sichtbaren oder unsichtbaren Tragprofilen oder gesägte Gipskartondecken integrieren. Der nahtlos umlaufende 5 mm flache Rahmen ermöglicht ein ruhiges Leuchtenscheinungsbild. Der elektrische Anschluss erfolgt von außen. TBS460 steht mit hocheffizienten, in vielen Fällen bildschirmtauglichen OLC-Microlamellenoptiken, sowie einer opalen Streifenoptik und einem Wandfluter zur Verfügung. Neben energieeffizienten TL5-Lampen, verschiedenen (regelbaren) elektronischen Vorschaltgeräten und den effizienten Optiken kann die TBS460 mit den Lichtregelsystemen ActiLume (automatische tageslichtabhängige und bewegungsaktivierte Lichtregelung und -schaltung, manuell bedienbar) oder LuxsenseMicro (automatische tageslichtabhängige Regelung) ausgestattet werden, um den Energieverbrauch weiter zu senken. Auf diese Weise sinken nicht nur die Betriebskosten, sondern auch der CO₂-Ausstoß.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Lichtregelung	-
Lampenfamiliencode	TL5 [TL5]	CE-Zeichen	Ja
Betriebsgerät	HFP [HF-Performer]	Entflammbarkeitszeichen	Zur Montage auf normal entflammbaren Oberflächen
Produktfamiliencode	TBS460 [SmartForm recessed modular]		

SmartForm TBS460

ENEC-Zeichen	ENEC-Zeichen
Glühfadentest	Temperatur: 850 °C, Dauer: 5 s
Lichttechnische Daten	
Anzahl Lichtquellen	3
Farbe der Lichtquelle	840 Neutralweiß
Optik	Hochglanz-Optik, 3D-Microlamellen, sehr stark reflektierend
Typ optische Abdeckung	-
Betrieb und Elektrik	
Eingangsspannung	220 bis 240 V
Energieverbrauch	14 W
Elektrischer Anschluss	Schnellsteckverbinder und Zugentlastung
Kabel	-
Mechanik und Gehäuse	
Gehäusefarbe	Weiß
Genehmigung und Anwendung	
Schutzart (IP)	IP20 [Fernhalten von Fingern]

Schlagfestigkeit (IK)	IK02 [0,2 J Standard]
IEC-Schutzklasse	Schutzklasse I
Anwendungsbedingungen	
Geeignet zum häufigen An- und Ausschalten	Nicht anwendbar
Produktdaten	
Bestell-Produktname	TBS460 3x14W/840 HFP SQR D8-VH PIP IP
Gesamtbezeichnung des Produkts	TBS460 3x14W/840 HFP SQR D8-VH PIP IP
Gesamt-Produktcode	871794390291000
Bestellcode	90291000
Material-Nr. (12NC)	910501941503
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8717943902910
Zähler – Pakete pro Außenkarton	1
EAN Umverpackung	8717943902910

Abmessungsskizzen

