



Cleanroom LED CR434B

CR434B LED88/840 PSD W30L120 AC-MLO PI

Led Cleanroom mod. 600 lay-in, LED Module 8800 lm, 840 neutraalwit, Voedingsunit met DALI-interface, Acrylaat micro-lensoptiek, Insteekconnector, 5-polig

De Cleanroom LED is een hygiënisch, eenvoudig te reinigen en stofdicht IP 65-armatuur die voldoet aan alle verlichtingsnormen en -eisen. Deze armatuur verzekert optimaal gebruik van operatiekamers en hygiënische ruimtes vanwege de minimale onderhoudskosten en lange levensduur. Met de nieuwste LED-technologie aan boord vertegenwoordigt deze Cleanroom LED armatuur de ideale oplossing. Hij levert veel betere energieprestaties dan fluorescentieoplossingen en heeft een onderhoudsvrije werking gedurende meer dan 50.000 uur. Dit betekent uiterst lage bedrijfskosten over de totale levensduur van de armatuur en dus een uitstekend financieel rendement op de investering.

Product gegevens

Algemene informatie			
Type lichtbron	LED88 [LED Module 8800 lm]	tussen B50 en bijvoorbeeld B10.	
Lampvoet	- [-]	Daarom is de waarde voor de	
Lichtbron vervangbaar	Nee	gemiddelde nuttige gebruiksduur (B50)	
Aantal VSA's	1 unit	gelijk aan de waarde B10.	
Driver/VSA inbegrepen	Ja	Code productfamilie	CR434B [Led Cleanroom mod. 600 lay-in]
Opmerkingen:	*-Volgens de richtlijnen van Lighting Europe in het artikel "Evaluatie van de prestaties van LED-armaturen - januari 2018" is er geen statistisch relevant verschil in behoud van lichtopbrengst	Lamptype	LED
		Waardeschaal	Best
		CE-markering	Ja
		Garantieperiode	5 jaar

Cleanroom LED CR434B

Brandbaarheidsmarkering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
ENEC-markering	-
Gloeidraadtest	Temperatuur 850 °C, duur 5 s
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja

Gegevens lichttechniek

Lichtstroom	6.300 lm
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	4000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	115 lm/W
Kleurweergave-index (CRI)	≥80
Kleur lichtbron	840 neutraalwit
Optiektype	-
Type lichtkap	Acrylaat micro-lensoptiek
Bundelspreiding armatuur	120°
Unified Glare Rating (UGR)	19

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Aanloopstroom	4,5 A
Aanlooptijd inschakelpiek	1 ms
Energieverbruik	53 W
Arbeidsfactor	0.95
Aansluiting	Insteeconnector, 5-polig
Kabel	-
Aantal producten op MCB van 16 A type B	24

Operationele temperatuur

Omgevingstemperatuurbereik	-20 tot +40 °C
----------------------------	----------------

Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Ja
Driver/VSA	Voedingsunit met DALI-interface
Bedieningsinterface	DALI
Constance lichtopbrengst	Nee

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Materiaal behuizing	Staal
Reflectormateriaal	Aluminium
Materiaal optiek	-
Materiaal optische lichtkap/lens	Acrylaat
Fixation material	-
Kleur behuizing	Wit

Afwerking optische lichtkap/lens	Met structuur
Totale lengte	1.196 mm
Totale breedte	296 mm
Totale hoogte	74 mm
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)	74 x 296 x 1196 mm

Keurmerken en classificaties

Beschermingsklasse	IP 64 [Bescherming tegen binnendringen van stof, spatwaterdicht]
IK-classificatie	IK02/05
Beschermingsklasse IEC	Veiligheidsklasse I

Initiële prestaties (conform IEC)

Tolerantie lichtstroom	+/-10%
Aanvankelijke kleurkwaliteit	(0.38, 0.38) SDCM <3
Tolerantie energieverbruik	+/-10%

Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)

Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan nuttige levensduur van 50.000 uur	5 %
Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* 50.000 uur	L80

Toepassingsomstandigheden

Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq	25 °C
Maximaal dimniveau	1%
Geschikt voor willekeurige schakeling	Nee

Productgegevens

Productnaam voor bestelling	CR434B LED88/840 PSD W30L120 AC-MLO PI
Volledige productnaam	CR434B LED88/840 PSD W30L120 AC-MLO PI
Full EOC	871794391894200
Bestelcode	91894200
Materiaalnr. (12NC)	910501978503
Lokale code	CR434L88/84W3L1
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8717943918942
Numerator - Dozen per buitendoos	1
EAN/UPC - Case	8717943918942

Cleanroom LED CR434B

Maatschets

