




DayZone

BBS560 LED35S/840 PSD AC-MLO-C PI

DayZone recessed square, LED Module, system flux 3500 lm, 840 neutralvit, Nätaggregat med DALI-gränssnitt, Mikrolinsoptik av akrylat med cirkel, 3-polig tryckanslutning

Den infällda LED-armaturen DayZone ger belysning av god kvalitet med en energiförbrukning som är jämförbar med, eller till och med lägre än, traditionell lysrörsbelysning. Den innovativa LED-tekniken gör att DayZones lysrörsbelysning kan erbjuda något nytt, både vad gäller design och dimring. Avbländning och färgöverensstämmelse har utformats för att uppfylla framtida normer för kontorsmiljöer.

Produktdata

Allmän information		Produktfamiljskod	
Lampfamiljskod	LED35S [LED Module, system flux 3500 lm]	Lighting Technology	LED
Socket	- [-]	Inbyggd styrning	-
Utbytbar ljuskälla	Nej	CE-märkning	Ja
Antal driftdonsenheter	1 enhet	Garantitid	5 år
Driftdon	-	Säkerhetsmärkning, antändlighet	För montering på normalantändliga ytor
Driftdon ingår	Ja	ENEC-märkning	ENEC-märkning
Kommentarer	* – Enligt Lighting Europes vägledande dokument "Evaluating performance of LED based luminaires – januari 2018": Rent statistiskt finns det inte någon relevant skillnad i bibehållet ljusflöde mellan B50 och till exempel B10. Därför gäller B50:s värde för snittlivslängd även B10.	Glödtrådtest	Temperatur 650 °C, varaktighet 5 s
		EU RoHS-kompatibel	Ja
		Ljusteknik	
		Ljusflöde	3 500 lm
		Korrelerad färgtemperatur (nom)	4000 K
		Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	103 lm/W
		Färgåtergivningsindex	≥80
		Ljuskällans färg	840 neutralvit

Optiktyp	-
Typ av optisk kåpa	Mikrolinsoptik av akrylat med cirkel
Armaturens ljusstrålefördelning	130°
Enhetlig bländmärkning	Not applicable

Drift och elektricitet

Ingångsspänning	220–240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingående ström	48 A
Ingåendetid	1 ms
Effektförbrukning	34 W
Effektfaktor (fraktion)	0.97
Anslutning	3-polig tryckanslutning
Kabel	-
Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (max)	24

Temperatur

Omgivningstemperatur	+10 till +40 °C
----------------------	-----------------

Styrenheter och dimring

Dimbar	Ja
Driftdon/strömenhet/transformator	Nätaggregat med DALI-gränssnitt
Styrgränssnitt	DALI
Konstant ljusflöde	Nej

Mekanik och armaturhus

Armaturhusets material	Stål
Material i reflektor	Aluminium
Material i optiken – LOV	-
Optisk kupa/linsmaterial – LOV	Akrylat
Fixation material	-
Armaturhusets färg	Vit
Ytbehandling på optikavskärmning/lins – LOV	Strukturerad

Total längd	597 mm
Total bredd	597 mm
Total höjd	105 mm
Mått (höjd × bredd × djup)	105 x 597 x 597 mm

Användning och godkännande

Kod för kapslingsklass	IP40 [Kabelskyddad]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK02 [0,2 J standard]
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Tolerans för ljusflöde	+/-10%
Initial kromaticitet	(0.38, 0.38) SDCM <3
Energiförbrukningstolerans	+/-10%

Användningsförhållanden

Prestanda omgivningstemperatur Tq	25 °C
Max. dimringsnivå	1%
Lämplig för slumpmässig brytning	Nej

Produktdata

Beställningsproduktnamn	BB5560 LED35S/840 PSD AC-MLO-C PI
Fullständigt produktnamn	BB5560 LED35S/840 PSD AC-MLO-C PI
Full EOC	871829127296000
Beställningsnummer	27296000
Materialnummer (12NC)	910502003403
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8718291272960
Räknare – antal förpackningar per kartong	1
EAN/UPC – Hölje	8718291272960

Måttskiss



