




DayZone

BBS562 LED35S/840 PSD AC-MLO-C ACL W

DayZone recessed square, LED Module, system flux 3500 lm, Alb neutru 840, Unitate de alimentare electrică cu interfață DALI, Sistem optic cu micro-lentile acrilat cu cerc, ActiLume, Fișă cu 3 pini compatibilă Wieland/Adels

Când vine vorba de iluminatul general pentru birouri, clienții caută să capteze beneficiile oferite de tehnologie LED – durabilitate și design proaspăt, atrăgător, fără compromis în privința confortului vizual. Corpul de iluminat încastrat cu LED-uri DayZone oferă iluminat funcțional de înaltă calitate cu o eficiență energetică comparabilă sau chiar mai bună decât cea a sistemelor fluorescente tradiționale. Natura inovativă a tehnologiei LED semnifică faptul că, în cazul produsului DayZone, ne putem îndepărta de regulile de design din trecut ale iluminatului fluorescent și putem oferi un aspect și o senzație nouă, atât ca înfățișare, cât și în privința comportamentului de reglare a intensității luminoase. Controlul orbirii și consistenței culorii sunt concepute pentru a fi conforme cu viitoarele norme pentru birouri.

Catalog de date

Informații generale		
Cod familie lămpi	LED35S [LED Module, system flux 3500 lm]	
Baza elementului de fixare	- [-]	
Sursă de lumină înlocuibilă	Nu	
Număr de unități de echipament	1 unitate	
Echipament	-	
Balast inclus	Da	
Observații	*- Conform documentului îndrumător al Lighting Europe, „Evaluarea performanțelor corpurilor de iluminat bazate pe LED – ianuarie 2018”: statistic, nu este nicio diferență relevantă în întreținerea fluxului luminos între B50 și de exemplu, B10. Prin urmare, valoarea vieții utile medii (B50) reprezintă și valoarea B10.	
Cod familie de produse	BBS562 [DayZone recessed square]	
Lighting Technology	LED	
Comandă încorporată	ActiLume	
Marcaj CE	Da	
Perioadă de garanție	5 ani	
Marcaj de inflamabilitate	Pentru montare pe suprafețe inflamabile în mod normal	

Marcaj ENEC	Marcaj ENEC
Test de incandescență	Temperatură 650 °C, durată 5 s
În conformitate cu RoHS	Da

Date tehnice lumină

Flux luminos	3.500 lm
Temperatură de culoare corelată (nom.)	4000 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	100 lm/W
Indice de redare a culorilor (IRC)	≥80
Culoare sursă de lumină	Alb neutru 840
Tip de sistem optic	-
Tip capac optic/lentilă	Sistem optic cu micro-lentile acrilat cu cerc
Lățime fascicul de lumină corp de iluminat	130°
Indice unificat de orbire CEN	Not applicable

Funcționare și sistem electric

Tensiune de intrare	De la 220 până la 240 V
Frecvență linie	50 to 60 Hz
Curent de pornire	48 A
Timp pornire	1 ms
Consum de curent	35 W
Factor de putere (fracție)	0.97
Conexiune	Fișă cu 3 pini compatibilă Wieland/Adels
Cablu	-
Număr de produse pe MCB de 16 A tip B	24

Temperatură

Interval temperatură ambientală	De la +10 până la +40 °C
---------------------------------	--------------------------

Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase

Cu reglarea intensității luminoase	Da
Balast/unitate de alimentare/ transformator	Unitate de alimentare electrică cu interfață DALI
Interfață de comandă	DALI
Flux luminos constant	Nu

Sistem mecanic și carcasă

Material carcasă	Oțel
Material reflector	Aluminiu
Material sistem optic	-
Capac optic/material lentilă	Acrilat

Material de fixare	-
Culoare carcasă	Alb
Finisaj capac optic/finisaj	Texturat
Lungime totală	622 mm
Lățime totală	622 mm
Înălțime totală	65 mm
Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime)	65 x 622 x 622 mm

Aprobare și aplicație

Cod protecție împotriva infiltrărilor	IP40 [Protejat împotriva contactului cu cablurile]
Cod de protecție împotriva impactului mecanic	IK02 [0,2 J standard]
Clasă de protecție IEC	Clasa de siguranță I

Performanță inițială (conformitate IEC)

Toleranță flux luminos	+/-10%
Cromatică inițială	(0.38, 0.38) SDCM <3
Toleranță consum de energie	+/-10%

Condiții de utilizare

Performanță temperatura ambiantă Tq	25 °C
Nivel maxim de reglare a intensității luminoase	1%
Adecvat pentru comutare aleatorie	Da

Date despre produs

Nume comandă produs	BBS562 LED35S/840 PSD AC-MLO-C ACL W
Numele complet al produsului	BBS562 LED35S/840 PSD AC-MLO-C ACL W
Full EOC	871829127303500
Cod de comandă	27303500
Număr material (12NC)	910502004103
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8718291273035
Numărător SAP – Pachete per exterior	1
EAN/UPC – Cutie	8718291273035

Cote

