

PowerBalance gen2

RC463B G2 LED40S/840 PSD-T W62L62 VPC AC

PowerBalance recessed - Generation 2 - LED Module, system flux 4000 lm - 840 neutrální bílá - Power supply unit with DALI touch-switch & dimming interface - Šířka 0,62 m, délka 0,62 m - Visible profile ceiling version - ActiLume

Co se týče osvětlení kancelářských prostor pomocí LED svítidel, jsou lidé většinou ochotni investovat do trvalé udržitelnosti, avšak pouze tehdy, když se jim jejich investice vrátí. Systém současně musí splňovat normy pro osvětlení kanceláří, aby bylo zajištěno příjemné pracovní prostředí. PowerBalance gen2 je energeticky nejúčinnější LED svítidlo společnosti Philips splňující kancelářské normy. Výdaje na elektřinu snižuje ve srovnání s řešením se zářivkami T5 více než o polovinu a světelný zdroj má zároveň delší životnost. To znamená výrazně nižší náklady na provoz a zaručenou návratnost investic splňující potřeby konkrétního trhu. PowerBalance gen2 je konstruováno pro použití v celé řadě typů podhledů. Různá provedení lze instalovat do podhledů se skrytými i viditelnými T nosníky, do sádkartonových stropů i do pásových podhledů.

Údaje o produktu

General Information			
Počet světelných zdrojů	1 [1 pc]	Divergence světelného paprsku svítidla	86°
Kód řady zdroje	LED40S [LED Module, system flux 4000 lm]	Nouzové osvětlení	No [-]
Barva světelného zdroje	840 neutrální bílá	Vestavěné ovládání	ACL [ActiLume]
Vyměnitelnost světelného zdroje	Ne	Řídicí rozhraní	DALI
Počet předřadниковých jednotek	1 unit	Připojení	Zasunovací konektor s ochranou proti napínání
Předřadník / napájecí jednotka / transformátor	PSD-T [Power supply unit with DALI touch-switch & dimming interface]	Kabel	-
Včetně předřadníku	Ano	Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída I
Typ optiky	No [-]	Ventilace	No [-]
		Test žhavým drátem	Teplota 850 °C, doba 5 s

PowerBalance gen2

Značka hořlavosti	F [For mounting on normally flammable surfaces]
Bezpečnostní konzole	-
Bezpečnostní zařízení	No [-]
Značka CE	CE mark
Značka ENEC	ENEC plus mark
Značka vítěze ceny za design	Design Award Winner 2015
Značka vítěze ceny za design Reddot	Reddot Design Award Winner 2015
Záruční lhůta	5 let
Remarks	*-Per Lighting Europe guidance paper "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018": statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example B10. Therefore the median useful life (B50) value also represents the B10 value.
Konstantní světelný výkon	No
Počet produktů v MCB	20
Značka RoHS	RoHS mark
Příslušenství – PFC	N/A
Product Family Code	RC463B [PowerBalance recessed]
Jednotné hodnocení oslnění CEN	16

Operating and Electrical

Vstupní napětí	220-240 V
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Napětí řídicího signálu	0-16 V DC DALI
Náběhový proud	5 A
Doba náběhu	1 ms
Účinnost (min.)	0.9

Controls and Dimming

Regulovatelné	Ano
---------------	-----

Mechanical and Housing

Geometrie	Šířka 0,62 m, délka 0,62 m
Konfigurace tělesa	VPC [Visible profile ceiling version]
Materiál pláště	Ocelová
Materiál reflektoru	Polykarbonát
Materiál optiky	-
Materiál optického krytu / čoček	Polykarbonát
Materiál uchycení	-
Povrchová úprava optického krytu / čoček	Matná

Celková délka	622 mm
Celková šířka	622 mm
Celková výška	86 mm
Barva	Bílá, RAL 9003

Approval and Application

IP kód	IP20 [Chráněno proti vniknutí prstů]
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK02 [0.2 J standard]

Initial Performance (IEC Compliant)

Počáteční světelný tok	4000 lm
Tolerance světelného toku	+/-10%
Počáteční účinnost svítidla LED	136 lm/W
Poč. korel. teplota chromatičnosti	4000 K
Poč. Index barevného podání	≥80
Původní chromatičnost	(0.38, 0.38) SDCM <3
Počáteční příkon	29.5 W
Tolerance spotřeby energie	+/-10%

Over Time Performance (IEC Compliant)

Control gear failure rate at median useful life 50000 h	5 %
Lumen maintenance at median useful life* 50000 h	L90

Application Conditions


Rozsah okolní teploty	+10 až +40 °C
Performance ambient temperature Tq	25 °C
Maximální úroveň stmívání	1%

Product Data

Úplný kód výrobku	871829127198700
Objednávací název produktu	RC463B G2 LED40S/840 PSD-T W62L62 VPC AC
EAN/UPC – výrobek	8718291271987
Objednávací kód	27198700
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	1
Materiál č. (12NC)	910502011603
Celková hmotnost (kus)	5,200 kg

PowerBalance gen2

Rozměrové výkresy



PowerBalance RC460B-RC468B

