




SmartBalance, recessed

RC480B LED35S/840 PSD W60L60 VPC ACL W

SmartBalance module 600, LED Module, system flux 3500 lm, 840 neutralvit, Nätaggregat med DALI-gränssnitt, ActiLume, 3-polig anslutningsenhet, Wieland/Adels-kompatibel

Det blir allt populärare att installera infällda armaturer med slät ljusyta som alternativ till lösningar med bländskydd, men det är viktigt att belysningen uppfyller alla relevanta normer för kontorsutrymmen och energieffektivitet. SmartBalance är nästa steget i utvecklingen av infällda armaturer för kontorsbelysning: modern LED-teknologi för högre energieffektivitet jämfört med lysrör samt visuellt tilltalande men ändå diskret ljus. För dig som söker en armatur som kan fungera som ett spännande designinslag i rummet finns utföranden med inre raster. SmartBalance finns även i utanpåliggande, nedpendlat eller fristående golvutförande.

Produktdata

Allmän information			
Lampfamiljskod	LED35S [LED Module, system flux 3500 lm]		gäller B50:s värde för snittlivslängd även B10.
Utbytbar ljuskälla	Nej	Produktfamiljskod	RC480B [SmartBalance module 600]
Antal driftdonsenheter	1 enhet	Lighting Technology	LED
Driftdon ingår	Ja	Inbyggd styrning	ActiLume
Kommentarer	* – Enligt Lighting Europes vägledande dokument "Evaluating performance of LED based luminaires – januari 2018": Rent statistiskt finns det inte någon relevant skillnad i bibehållet ljusflöde mellan B50 och till exempel B10. Därför	CE-märkning	Ja
		Garantitid	5 år
		Säkerhetsmärkning, antändlighet	För montering på normalantändliga ytor
		ENEC-märkning	ENEC plus-märkning
		Glödträdtest	Temperatur 650 °C, varaktighet 5 s
		EU RoHS-kompatibel	Ja

SmartBalance, recessed

Ljusteknik	
Ljusflöde	3 500 lm
Korrelerad färgtemperatur (nom)	4000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	119 lm/W
Färgåtergivningindex	≥80
Ljuskällans färg	840 neutralvit
Optiktyp	-
Typ av optisk kåpa	Mikrolinsoptik av akrylat
Armaturens ljusstrålefördelning	130°
Enhetlig bländmärkning	19

Drift och elektricitet

Ingångsspänning	220-240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingående ström	48 A
Ingåendetid	1 ms
Effektförbrukning	29,5 W
Effektfaktor (fraktion)	0.9
Anslutning	3-polig anslutningsenhet, Wieland/ Adels-kompatibel
Kabel	-
Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (max)	

Temperatur

Omgivningstemperatur	+10 till +40 °C
----------------------	-----------------

Styrenheter och dimring

Dimbar	Ja
Driftdon/strömenhet/transformator	Nätaggregat med DALI-gränssnitt
Styrgränssnitt	DALI
Konstant ljusflöde	Nej

Mekanik och armaturhus

Armaturhusets material	Stål
Material i reflektor	Polykarbonat
Material i optiken – LOV	-
Optisk kupa/linsmaterial – LOV	Akrylat
Fixation material	-
Armaturhusets färg	Vit
Ytbehandling på optikavskärmning/lins – LOV	Strukturerad

Total längd	597 mm
Total bredd	597 mm
Total höjd	136 mm
Mått (höjd × bredd × djup)	136 x 597 x 597 mm

Användning och godkännande

Kod för kapslingsklass	IP20 [Petskyddad]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK02 [0,2 J standard]
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Tolerans för ljusflöde	+/-10%
Initial kromaticitet	(0.38, 0.38) SDCM <3
Energiförbrukningstolerans	+/-10%

Prestanda över tid (IEC-kompatibel)

Felfrekvens för styrsystemet vid snittlivslängd på 50 000 tim	5 %
Bibehållet ljusflöde (vid snittlivslängd* på 50 000 tim)	L80

Användningsförhållanden

Prestanda omgivningstemperatur Tq	25 °C
Max. dimringsnivå	1%
Lämplig för slumpmässig brytning	Ja

Produktdata

Beställningsproduktnamn	RC480B LED35S/840 PSD W60L60 VPC ACL W
Fullständigt produktnamn	RC480B LED35S/840 PSD W60L60 VPC ACL W
Full EOC	871794310300300
Beställningsnummer	10300300
Materialnummer (12NC)	910502023003
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8717943103003
Räknare - antal förpackningar per kartong	1
EAN/UPC - Hölje	8717943103003

SmartBalance, recessed

Måttskiss

