



SmartBalance Tunable White, встраиваемый

RC484B LED78S/TWH PSD W60L60 VPC PIP

SMARTBALANCE RECESSED TUNEABLE WH, LED Module, system flux 7800 lm, Настраиваемый белый, Источник питания с интерфейсом DALI, Нажимной разъем и ослабитель натяжения провода

Динамичное встраиваемое освещение SmartBalance Tunable White придает палатам уютный вид, адаптируя атмосферу согласно времени дня и активности пациента. Кроме того, администрация больницы уверена в бдительности дежурного персонала, особенно во время суточных смен.

Данные о продукции

Общая информация			
Код лампового семейства	LED78S [LED Module, system flux 7800 lm]		например, B10. Поэтому средний срок эксплуатации (B50) также представляет значение B10.
Цоколь	- [-]	Код семейства продуктов	RC484B [SMARTBALANCE RECESSED TUNEABLE WH]
Сменный источник света	Нет	Осветительная технология	LED
Количество единиц ПРА	2 шт.	Встроенное управление	-
ПРА	-	Маркировка CE	Да
Драйвер в комплекте	Да	Гарантийный период	5 лет
Примечания	* – По данным методической публикации Lighting Europe «Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018» (Оценка характеристик светодиодных светильников — январь 2018 г.): статистически нет принципиальной разницы стабильности светового потока между B50 и, например, B10. Поэтому средний срок эксплуатации (B50) также представляет значение B10.		
		Знак пожароопасности	Для монтажа на средневоспламеняющихся поверхностях
		Сертификат ENEC	Знак ENEC плюс
		Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки	Температура 650 °C, продолжительность 5 с

SmartBalance Tunable White, встраиваемый

Соответствие стандарту EU RoHS	Да
--------------------------------	----

Технические характеристики освещения

Светоотдача	7 800 лм
Эффективность (номинальная) (ном.)	90 лм/В
Коэффициент цветопередачи (CRI)	≥80
Цвет источника света	Настраиваемый белый
Оптический тип	-
Тип оптической крышки	Акрилатная микролинзовая оптика, прозрачная
Светораспределение светильника	130°
Универсальная оценка бликования CEN	22

Эксплуатационные и электрические характеристики

Входное напряжение	220-240 Вt
Частота сети	50 to 60 Hz
Пусковой ток	4,6 A
Время пуска	0,9 ms
Энергопотребление	87 В
Коэффициент мощности (доля)	0.9
Соединение	Нажимной разъем и ослабитель натяжения провода
Кабель	-
Количество продуктов на модульном автоматическом выключателе, 16 A, тип B	12

Температура

Диапазон температур окружающей среды	От +10 °C до +40 °C
--------------------------------------	---------------------

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность диммирования	Да
Драйвер/блок питания/трансформатор	Источник питания с интерфейсом DALI
Интерфейс управления	Цифровой адресуемый интерфейс управления освещением DALI
Постоянная светоотдача	Нет

Механические компоненты и корпус

Материал корпуса	Сталь
Материал отражателя	Поликарбонат
Оптический материал	-
Материал оптической крышки	Акрилат
Материал фиксации	-
Цвет корпуса	Белый
Покрытие оптической крышки	Текстурное

Общая длина	597 мм
Общая ширина	597 мм
Общая высота	136 мм
Размеры (высота x ширина x глубина)	136 x 597 x 597 mm

Соответствие требованиям и область применения

Код защиты от проникновения (IP)	IP40 [Защита проводов]
Код степени защиты от механических воздействий	IK02 [0,2 Дж, стандартный]
Класс защиты IEC	Класс безопасности I

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Допустимая погрешность светового потока	+/-10%
Начальная цветность	(0.31, 0.32) SDCM <3 to (0.43, 0.40) SDCM <3
Допустимое значение потребляемой мощности	+/-10%

Производительность со временем (соответствие МЭК)

Частота отказов ПРА при среднем сроке эксплуатации 50 000 ч	5 %
Стабильность светового потока при среднем сроке эксплуатации* 50 000 ч	L80

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды для наилучшей производительности Tq	25 °C
Максимальный уровень диммирования	1%
Подходит для случайного переключения	Нет

Данные об изделии

Название продукта для заказа	RC484B LED78S/TWH PSD W60L60 VPC PIP
Полное название продукта	RC484B LED78S/TWH PSD W60L60 VPC PIP
Полный код продукта	871869687074700
Код заказа	910502038503
Материал № (12NC)	910502038503
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8718696870747
Нумератор — упаковок на внешний короб	1
EAN/UPC — короб	8718696870747

SmartBalance Tunable White, встраиваемый

Чертеж размеров

