



TrueLine, infälld

RC530B LED40S/840 PSD W8L120 VPC ACL PI5

TrueLine Recessed OC - 1 st - LED Module, system flux 4000 lm
- 840 neutralvit - Strömförsörningsenhet med DALI interface -
Synlig takprofil version - Bredd 0,08 m, längd 1,20 m - ActiLume
- 5-polig tryckanslutning - Vit - Office compliant version

Arkitekter behöver belysningslösningar som passar byggnadens invändiga arkitektur, med en elegant ljusprofil och mycket höga ljusnivåer. Rådgivare letar efter armaturer som sparar energi samtidigt som de ger rätt ljusmängd enligt standarderna för kontorsbelysning. TrueLine för infällt montage uppfyller alla de här kraven. I produktfamiljen ingår även utföranden för utanpåliggande och nedpendlat montage.

Produktdata

Allmän information			
Antal ljuskällor	1 [1 st]	Anslutning	5-polig tryckanslutning
Lampfamiljskod	LED40S [LED Module, system flux 4000 lm]	Kabel	-
Ljuskällans färg	840 neutralvit	Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I
Sockel	- [-]	Glödträdtest	Temperatur 650 °C, under 5 s
Utbytbar ljuskälla	No	Säkerhetsmärkning, antändlighet	F [För montering på normalantändligt underlag]
Antal driftdonsenheter	1 enhet	Typbeskrivning	OC [Office compliant version]
Driftdon	-	CE-märkning	CE märkning
Driftdon/strömenhet/transformator	PSD [Strömförsörningsenhet med DALI interface]	ENEC-märkning	ENEC plus mark
Driftdon ingår	Ja	UL-märkning	No
Optiktyp	No [-]	Garantitid	5 år
Optikavskärmning/optiktyp	PM [PMMA kupa/kåpa]	Remarks	*-Per Lighting Europe guidance paper "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018": statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example
Armaturens ljusfördelning	100°		
Inbyggd styrning	ACL [ActiLume]		
Styrgränssnitt	DALI		

TrueLine, infälld

	B10. Therefore the median useful life (B50) value also represents the B10 value.
Konstant ljusflöde	Nej
Antal produkter på en automatsäkring	24
RoHS-märkning	ROHS märke
PFC-tillbehör	N/A
Product Family Code	RC530B [TrueLine Recessed OC]
Enhetlig bländmärkning CEN	19

Drift och elektricitet

Ingående spänning	220 till 240 V
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Styrsignalens spänning	0–16 V DC DALI
Ingående ström	19 A
Strömrusningstid	0,28 ms
Effektfaktor (min)	0,9

Styrenheter och dimring

Dimbara	Ja
---------	----

Mekanik och armaturhus

Geometri	Bredd 0,08 m, längd 1,20 m
Armaturhusets konfiguration	VPC [Synlig takprofil version]
Armaturhusets material	Stål
Material i reflektor	-
Material i optiken	-
Optisk kupa/linsmaterial	Polymetylmetakrylat (PMMA)
Material i driftdonshus	Steel
Fixeringsmaterial	Steel
Ytbehandling på optikavskärmning/lins	Frostad
Total längd	1197 mm
Total bredd	75 mm
Total höjd	79 mm
Färg	Vit

Användning och godkännande

Kod för kapslingsklass	IP20 [Petskyddad]
------------------------	--------------------

Skyddskod för mekanisk påverkan	IK02 [0.2 J standard]
---------------------------------	------------------------

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Initialt ljusflöde	4000 lm
Tolerans för ljusflöde	+/-10%
Initialt LED-ljusutbyte	133 lm/W
Init. korr. färgtemperatur	4000 K
Init. Färgåtergivningsindex	≥80
Initial kromaticitet	(0.38, 0.38) SDCM <3
Initial ineffekt	30 W
Tolerans för energiförbrukning	+/-10%

Prestanda över tid (IEC-kompatibel)

Control gear failure rate at median useful life 50000 h	5 %
Lumen maintenance at median useful life* 50000 h	L85


Användningsförhållanden

Omgivningstemperatur	+10 till +40 °C
Performance ambient temperature Tq	25 °C
Max. dimringsnivå	1%
Lämplig för slumpmässig brytning	Nej


Produktdata

Fullständig produktkod	871869907213100
Beställningsproduktnamn	RC530B LED40S/840 PSD W8L120 VPC ACL PI5
EAN/UPC – Produkt	8718699072131
Beställningsnummer	07213100
Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare – antal förpackningar per kartong	1
Materialnummer (12NC)	910502057003
Nettovikt (stycke)	2,600 kg


Måttskiss



TrueLine recessed RC515B, RC530B-RC534B



IFGU1_RC530B1xLED40S840PSDW8L120



IFPC1_RC530B1xLED40S840PSDW8L120

