



TrueLine, vstavané

RC534B LED40S/840 PSD W8L120 VPC PI5

TrueLine Recessed Standalone Asym - 1 pc - LED Module, system flux 4000 lm - 840 neutrálna biela - Power supply unit with DALI interface - Visible profile ceiling version - Šírka 0,08 m, dĺžka 1,20 m - - - Zástrčný konektor, 5-pólový - Biela

Architekti potrebujú riešenie osvetlenia, ktoré zodpovedá architektúre interiéru, na ktorom pracujú. Chcú svetelný pás elegantného tvaru poskytujúci vysokú úroveň osvetlenia. Svetelný technik požaduje parametre svietidiel, ktoré umožnia ušetriť energiu a pritom poskytnú správnu hladinu osvetlenia v súlade s normami pre kancelárske osvetlenie. Vstavané svetidlo TrueLine spĺňa obe požiadavky. TrueLine je k dispozícii aj v závesnej verzii.

Údaje o produkte

Všeobecné informácie			
Počet svetelných zdrojov	1 [1 pc]	Riadiace rozhranie	DALI
Kód radu svetelného zdroja	LED40S [LED Module, system flux 4000 lm]	Zapojenie	Zástrčný konektor, 5-pólový
Farba svetelného zdroja	840 neutrálna biela	Kábel	-
Pätica	- [-]	Trieda ochrany IEC	Bezpečnostná trieda I
Vymeniteľný svetelný zdroj	Nie	Požiarna odolnosť	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
Počet jednotiek predradníka	1 unit	Značka horľavosti	F [For mounting on normally flammable surfaces]
Predradník	-	Značka CE	CE mark
Driver/napájacia jednotka/transformátor	PSD [Power supply unit with DALI interface]	Značka ENEC	ENEC plus mark
Vrátane napájača	Áno	Značka UL	Nie
Typ optiky	No [-]	Záručná lehota	5 rokov
Typ optického krytu/šošovky	PM [PMMA guľa/kryt]	Remarks	*-Per Lighting Europe guidance paper "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018": statistically there is no relevant difference in lumen maintenance
Rozptyl svetelného lúča svietidla	90°		
Vstavané riadenie	No [-]		

	between B50 and for example B10. Therefore the median useful life (B50) value also represents the B10 value.
Udržiavaný svetelný tok (CLO)	No
Počet produktov pri modeli MCB	24
Značka RoHS	RoHS mark
Príslušenstvo – PFC	N/A
Product Family Code	RC534B [TrueLine Recessed Standalone Asym]
Jednotná miera oslnenia CEN	Not applicable

Prevádzkové a elektrické

Vstupné napätie	220 to 240 V
Vstupná frekvencia	50 až 60 Hz
Napätie riadiaceho signálu	0-16 V DC DALI
Rázový prúd	19 A
Čas zapínania	0,28 ms
Účinnosť (min.)	0.9

Ovládanie a stmievanie

Stmievateľné.	Áno
---------------	-----

Mechanické časti a teleso

Geometria	Šírka 0,08 m, dĺžka 1,20 m
Konfigurácia telesa	VPC [Visible profile ceiling version]
Materiál telesa	Oceľ
Materiál reflektora	-
Optický materiál	-
Materiál optického krytu/šošovky	Polymetylmetakrylát
Materiál podložky predradníka	Steel
Materiál upevnenia	Steel
Povrchová úprava optického krytu/šošovky	Matná
Celková dĺžka	1197 mm
Celková šírka	75 mm
Celková výška	79 mm
Farba	Biela

Schválenie a použitie

Krytie IP	IP20 [Ochrana pred dotykom rukou]
Kód krytia IP (mechanický náraz)	IK02 [0.2 J standard]

Počiatkový výkon (súlad s požiadavkami IEC)

Počiatkový svetelný tok	4000 lm
Tolerancia svetelného toku	+/-10%
Počiatková účinnosť LED svetidla	116 lm/W
Poč. Náhradná teplota chromatickosti	4000 K
Poč. Index podania farieb	≥80
Počiatková chromatickosť	(0.38, 0.38) SDCM <3
Počiatkový príkon	34.5 W
Tolerancia spotreby	+/-10%

Výkon v priebehu času (súlad s požiadavkami IEC)

Control gear failure rate at median useful life 50000 h	5 %
Lumen maintenance at median useful life* 50000 h	L85

Podmienky použitia


Rozsah okolitých teplôt	+10 až +40 °C
Performance ambient temperature Tq	25 °C
Maximálna úroveň stmievania	1%
Vhodné pre náhodné prepínanie	Nie

Údaje o produkte

Úplný kód produktu	871869907204900
Objednávkový názov produktu	RC534B LED40S/840 PSD W8L120 VPC PI5
EAN/UPC – produkt	8718699072049
Objednávkový kód	07204900
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
Čitateľ – počet balení v krabici	1
Č. materiálu (12NC)	910502057903
Čistá hmotnosť (kus)	2,600 kg

TrueLine, vstavané

Rozmerový obrázok



TrueLine recessed RC515B, RC530B-RC534B

