



# CitySoul

## CGP430 CPO-T60W/728 EB II FG GR 60S

CITY SOUL MINI, MASTER CosmoWhite CPO-TW, 60 W, Electronic, Sistem optic pentru lampă CosmoPolis, Sticlă plată, Intrare laterală pentru diametrul de 60 mm

CitySoul este o familie de aparate de iluminat stradal modular, dotate cu tehnologii de ultimă generație în ceea ce privește lampa și aparatul și oferind o performanță optică excepțională. Designul său clasic se integrează bine în mediul urban din prezent. Forma simplă, plată, elipsoidală a aparatului de iluminat creează un punct de lumină elegant. Potrivit pentru prindere pe braț, suspendată sau în cap de stâlp, și datorită fasciculului luminos ajustabil și a accesoriilor de împiedicare a pătrunderii nedorite a luminii, acest aparat de iluminat flexibil se potrivește în orice aplicație. Incorporând tehnologii foarte eficiente din punct de vedere energetic, CitySoul a fost marcat cu emblema Green Product. Produsele ecologice Philips sunt cel puțin cu 10% mai bune decât produsele de referință în ceea ce privește eficiența energetică, fiabilitatea pe toată durata vieții și / sau substanțele periculoase, precum și că ele oferă, în termeni generali, performanțe totale pentru mediul înconjurător. Citysoul este disponibil în două dimensiuni, împreună cu o gamă completă de stâlpi și brațe dedicate.

### Catalog de date

Informații generale		Marcaj ENEC	Marcaj ENEC
Cod familie lămpi	CPO-TW [MASTER CosmoWhite CPO-TW]		
Echipament	EB [Electronic]		
Fotocelulă	-		
Cod familie de produse	CGP430 [CITY SOUL MINI]		
Comandă încorporată	-		
Marcaj CE	Da		
Date tehnice lumină			
Culoare sursă de lumină		Alb cald 728	
Tip capac optic/lentilă		Sticlă plată	
Tip optic exterior		Sistem optic pentru lampă CosmoPolis	

## Funcționare și sistem electric

Tensiune de intrare	De la 220 până la 240 V
Consum de curent	60 W
Conexiune	-

## Sistem mecanic și carcasă

Culoare carcasă	Gri
Dispozitiv de montare	Intrare laterală pentru diametrul de 60 mm
Lungime totală	749 mm
Lățime totală	400 mm
Înălțime totală	197 mm
Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime)	197 x 400 x 749 mm

## Aprobare și aplicație

Cod protecție împotriva infiltrărilor	IP66 [Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă]
---------------------------------------	---


Cod de protecție împotriva impactului mecanic	IK09 [10 J]
---	-------------

Clasă de protecție IEC	Clasa de siguranță II
------------------------	-----------------------

## Date despre produs

Nume comandă produs	CGP430 CPO-T60W/728 EB II FG GR 60S
Numele complet al produsului	CGP430 CPO-T60W/728 EB II FG GR 60S
Full EOC	871155967956300
Cod de comandă	67956300
Număr material (12NC)	910502119918
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8711559679563
Numărător SAP – Pachete per exterior	1
EAN/UPC – Cutie	8711559679563

## Cote



Product	A	B	C	D
CGP430 CPO-T60W/728 EB II FG GR 60S	171 mm	510 mm	749 mm	400 mm

