



# ArenaVision grande

## MVF404 MHN-SEH2000W/956 B1 SI

ARENAVISION, MASTER MHN-SE High Output, 2000 W, Categoría de haz B1

El proyector ArenaVision MVF404, diseñado para estadios y grandes instalaciones deportivas de interior, incrementa drásticamente la calidad de la imagen y la emoción del deporte de cara a la audiencia de televisión y a los espectadores, al tiempo que permite a los jugadores desempeñar su labor en condiciones visuales óptimas. Gracias a la innovadora lámpara de halogenuros metálicos compacta de un solo terminal Philips MHN-SE 2000 W y a sus ópticas de precisión monobloque, ArenaVision MVF404 ofrece una eficiencia óptica muy superior a la obtenida hasta ahora. Además, este proyector de 2000 W permite instalar y sustituir las lámparas de forma sencilla, cumple totalmente con un IP65, incluye un nuevo sistema conector de cuchillo de seguridad y una solución electrónica de reencendido en caliente, además de todas las ventajas que ya se incluyen en la gama de sistemas ArenaVision de Philips.

### Datos del producto

| Información general            |                                     | Conforme con EU RoHS                              |                                                                  |
|--------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Código de familias de lámparas | MHN-SEH [MASTER MHN-SE High Output] |                                                   | Sí                                                               |
| Número de unidades de equipo   | -                                   | Datos técnicos de la luz                          |                                                                  |
| Equipo                         | -                                   | Post-top en ángulo de inclinación estándar        | -                                                                |
| Código de gama de producto     | MVF404 [ARENAVISION]                | Entrada lateral en ángulo de inclinación estándar | -                                                                |
| Escalera de valor              | Avanzada                            | Temperatura de color correlacionada (Nom)         | 5600 K                                                           |
| Marca CE                       | Sí                                  | Índice de reproducción cromática (IRC)            | >90                                                              |
| Período de garantía            | 1 años                              | Color de la fuente de luz                         | 956 luz natural                                                  |
| Marca de inflamabilidad        | -                                   | Tipo de cubierta óptica                           | Versión de iluminación directa (downlighting) con vidrio frontal |
| Certificado ENEC               | Certificado ENEC                    | Apertura del haz de luz de la luminaria           | -                                                                |

# ArenaVision grande

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| Tipo de óptica exterior          | Categoría de haz B1          |
| Operativos y eléctricos          |                              |
| Tensión de entrada               | 380 a 415 V                  |
| Line Frequency                   | 50 to 60 Hz                  |
| Consumo de energía               | 2.000 W                      |
| Conexión                         | Conector de tornillo         |
| Cable                            | -                            |
| Temperatura                      |                              |
| Rango de temperatura ambiente    | -30 °C a +35 °C              |
| Controles y regulación           |                              |
| Regulable                        | No                           |
| Flujo luminoso constante         | No                           |
| Mecánicos y de carcasa           |                              |
| Material de la carcasa           | Aluminio                     |
| Material del reflector           | Aluminio                     |
| Material óptico                  | Aluminio                     |
| Material del cierre óptico/lente | -                            |
| Fixation material                | Acero                        |
| Color de la carcasa              | Aluminio                     |
| Dispositivo de montaje           | Anclaje de montaje ajustable |
| Forma del cierre óptico/lente    | -                            |
| Acabado de cierre óptico/lente   | -                            |
| Altura global                    | 535 mm                       |

|                                               |                                                                                                   |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Área de proyección efectiva                   | 0,2 m²                                                                                            |
| Aprobación y aplicación                       |                                                                                                   |
| Código de protección de entrada               | IP65 [Protección frente a la penetración de polvo, protección frente a chorros de agua a presión] |
| Índice de protección frente a choque mecánico | IK08 [5 J resistente al vandalismo]                                                               |
| Surge Protection (Common/Differential)        | -                                                                                                 |
| Sustainability rating                         | -                                                                                                 |
| Clase de protección IEC                       | Seguridad clase I                                                                                 |
| Condiciones de aplicación                     |                                                                                                   |
| Nivel máximo de atenuación                    | No aplicable                                                                                      |
| Datos de producto                             |                                                                                                   |
| Nombre de producto del pedido                 | MVF404 MHN-SEH2000W/956 B1 SI                                                                     |
| Nombre completo del producto                  | MVF404 MHN-SEH2000W/956 B1 SI                                                                     |
| Full EOC                                      | 872790050200800                                                                                   |
| Código de pedido                              | 50200800                                                                                          |
| Código 12NC                                   | 910502218118                                                                                      |
| Cantidad por paquete                          | 1                                                                                                 |
| EAN/UPC - Producto/Caja                       | 8727900502008                                                                                     |
| Numerador SAP - Paquetes por caja exterior    | 1                                                                                                 |
| Embalaje con código EAN/UPC                   | 8727900502008                                                                                     |

## Plano de dimensiones



