



# ArenaVision MVF404

## MVF404 MHN-SEH2000W/956 B4 HRE

ARENAVISION, MASTER MHN-SE High Output, 2000 W, Fascio categoria B4

Fin dalla sua introduzione nel 1988, Philips ArenaVision si è dimostrato il miglior proiettore per l'illuminazione di impianti sportivi, nei quali sono spesso richieste specifiche estremamente rigorose, per consentire le riprese televisive di eventi sportivi nazionali ed internazionali. ArenaVision aumenta notevolmente l'impatto teatrale ed emotivo degli sport, per gli spettatori televisivi e per il pubblico, fornendo nel contempo condizioni visive ottimali ai giocatori. Grazie alla nuova lampade compatta a ioduri metallici Philips MHN-SE 2000W a singolo attacco ed alle innovative ottiche monoblocco in alluminio purissimo, ArenaVision MVF404 offre un'efficienza ottica più elevata che mai. Oltre ad aumentare l'emissione luminosa e l'efficienza ottica, il nuovo proiettore ArenaVision da 2KW vanta numerosi miglioramenti, come una facile installazione e sostituzione della lampada, un nuovo sistema di sicurezza con sezionatore integrato, ed un innovativo sistema di riaccensione a caldo, mantenendo tutti i vantaggi del suo predecessore.

### Dati del prodotto

Informazioni generali		Conformità a RoHS EU	
Codice famiglia lampada	MHN-SEH [MASTER MHN-SE High Output]		Si
Numero di riduttori	-	Dati tecnici di illuminazione	
Unità elettrica/alimentatore	-	Angolo standard di inclinazione testa palo	-
Codice famiglia prodotto	MVF404 [ARENAVISION]	Angolo di inclinazione standard ingresso laterale	-
Tier	Specifiche tecniche	Temperatura del colore correlata	5600 K
Marchio CE	Si	Indice di resa cromatica (CRI)	>90
Periodo di garanzia	1 anni	Colore sorgente luminosa	956 Daylight
Marchio di infiammabilità	-	Tipo copertura ottica	Vetro frontale DOWN
Marchio ENEC	Marchio ENEC	Apparecchio d'illuminazione a luce diffusa	-

# ArenaVision MVF404

<b>Tipo di ottica aree esterne</b>	Fascio categoria B4
<b>Funzionamento e parte elettrica</b>	
Tensione in ingresso	Da 380 a 415 V
Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Consumo energetico	2.000 W
Connessione	Connettore a vite
Cavo	-
<b>Temperatura</b>	
Range temperatura ambiente	Da -30 a +35 °C
<b>Controlli e dimmerazione</b>	
Dimmerabile	No
= Emissione luminosa costante	No
<b>Meccanica e corpo</b>	
Materiale del corpo	Alluminio
Materiale del riflettore	Alluminio
Materiale ottico	Alluminio
Materiale copertura ottica/lenti	-
Materiale fissaggio	Acciaio
Colore alloggiamento	Alluminio
Dispositivo di montaggio	Staffa di montaggio regolabile
Forma copertura ottica/lenti	-
Finitura copertura ottica/lenti	-
Altezza complessiva	535 mm

<b>Superficie di proiezione effettiva</b>	0,2 m <sup>2</sup>
<b>Approvazione e applicazione</b>	
e una gestione termica	IP65 [Protetto contro la penetrazione di polvere, protetto contro i getti d'acqua]
Codice di protezione dagli impatti meccanici	IK08 [5 J protezione dagli atti vandalici]
Protezione da sovratensioni (comune/differenziale)	-
Rating di sostenibilità	-
Classe di protezione IEC:	Classe di isolamento I


## Condizioni di applicazione

Livello massimo di attenuazione	Non applicabile
---------------------------------	-----------------

## Dati del prodotto

Nome prodotto ordine	MVF404 MHN-SEH2000W/956 B4 HRE
Nome completo prodotto	MVF404 MHN-SEH2000W/956 B4 HRE
Full EOC	872790050210700
Codice d'ordine	50210700
Codice materiale (12NC)	910502219118
Codice locale	MVF404M2KB4HR
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8727900502107
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	1
EAN/UPC - Case	8727900502107

## Disegno tecnico



## ArenaVision MVF404

