



ArenaVision MVF404

MVF404 MHN-SEH2000W/956 380-415V B6 SI A

ARENAVISION, MASTER MHN-SE High Output, 2000 W,
Kategoria wiązki B6

Projektor ArenaVision MVF404 – przeznaczony do odkrytych stadionów i dużych hal sportowych – znacząco zwiększa aspekt teatralności i emocji związanych ze sportem z myślą o publiczności i widzach przed telewizorami, a jednocześnie zapewnia sportowcom optymalne warunki wizualne. Dzięki nowatorskiej, kompaktowej, jednostronnie trzonkowanej lampie metalohalogenkowej Philips MHN-SE 2000W oraz zaawansowanej technologicznie, zintegrowanej precyzyjnej optyce, ArenaVision MVF404 zapewnia znacznie wyższą sprawność optyczną niż poprzednie modele. Ponadto ten projektor o mocy 2 kW wyróżnia się łatwą instalacją i wymianą lampy, pełną zgodnością z wymaganiami IP65, nowym zabezpieczającym systemem złącza nożowego oraz przełomowym rozwiązaniem elektronicznym do zapłonu na gorąco, a jednocześnie zapewnia wszystkie znane dotychczas zalety systemów Philips ArenaVision.

Dane produktu

Informacje ogólne		Zgodność z normą UE RoHS	
Kod rodziny lamp	MHN-SEH [MASTER MHN-SE High Output]	Tak	
Liczba sztuk osprzętu zasilającego		-	
Osprzęt		-	
Rodzina produktów		MVF404 [ARENAVISION]	
Tier		Specyfikacja	
Znak CE		Tak	
Okres gwarancji		1 rok	
Oznaczenie palności		-	
Oznaczenie ENEC		Znak ENEC	
Dane techniczne oświetlenia		Standardowy kąt nachylenia przy montażu bezpośrednio na słupie	
Standardowy kąt nachylenia przy montażu		-	
Standardowy kąt nachylenia przy montażu na wysięgniku		-	
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)		5600 K	
Wskaźnik oddawania barw (CRI)		>90	
Barwa źródła światła		956 światło dzienne	
Typ klosza		Szyba przednia w wersji „down-lighting”	

ArenaVision MVF404

Kąt rozsyłu światła oprawy	-
Typ optyki na zewnątrz	Kategoria wiązki B6

Eksplotacja i połączenie elektryczne

Napięcie wejściowe	380 do 415 V
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Zużycie energii	2 000 W
Połączenie	Złączka śrubowa
Przewód	-

Temperatura

Zakres temperatur otoczenia	Od -30°C do +35°C
-----------------------------	-------------------


Układy sterowania i ściemnianie

Z możliwością ściemniania	Nie
Stały strumień świetlny	Nie

Mechanika i korpus

Materiał Korpusu	Aluminium
Materiał reflektora	Aluminium
Materiał optyki	Aluminium
Materiał klosza/soczewki	-
Materiał mocowania	Stal
Kolor Korpusu	Aluminium
Urządzenie montażowe	Regulowany wspornik montażowy
Kształt klosza/soczewki	-
Wykończenie klosza/soczewki	-
Całkowita wysokość	535 mm

Rysunki techniczne



Efektywny obszar projekcji	0,2 m²
Certyfikaty i zastosowania	
Kod stopnia ochrony	IP65 [Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne]
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK08 [5 J ochrona przed wandalami]
Ochrona przeciwprzepięciowa (wspólna/różnicowa)	-
Ocena zrównoważonego rozwoju	-
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I
Warunki dotyczące zastosowań	
Maksymalny poziom ściemniania	Nie dotyczy
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	MVF404 MHN-SEH2000W/956 380-415V B6 SI A
Pełna nazwa produktu	MVF404 MHN-SEH2000W/956 380-415V B6 SI A
Full EOC	872790050219000
Kod zamówienia	50219000
Materiał Nr (12NC)	910502220018
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8727900502190
Numerator - Packs per outer box	1
EAN/UPC - Opakowanie	8727900502190

ArenaVision MVF404

