



# Rail DALI 3 allumages

## RCS750 5C6 L3000 WH (XTSC6300-3)

3-circuit power track adapter with DALI pulse control GAC600

Conçu pour être utilisé avec des projecteurs DALI avec un adaptateur dédié, le rail DALI 3 allumages convient idéalement aux utilisateurs souhaitant bénéficier d'un éclairage flexible pour créer une ambiance spécifique dans leur espace commercial et réduire la consommation d'énergie. Le système est composé d'un rail en aluminium solide, disponible en différentes longueurs et avec un vaste choix de conducteurs électriques. N'importe quelle configuration peut être créée aisément, horizontale ou verticale, suspendu ou encastré. Le système peut également être utilisé comme une structure flottante. Grâce au système Rail Dali, il est aisé de déplacer les luminaires et moduler l'éclairage de l'espace. Ce système convient parfaitement aux solutions d'éclairage d'accentuation et peut être également utilisé comme support de suspension d'outils publicitaires et décoratifs.

### Données du produit

Caractéristiques générales	
Classe de protection CEI	Classe de sécurité I
Essai au fil incandescent	Température 850 °C, durée 5 s
Accessoires pour suspension	Non [-]
Accessoires mécaniques	Non [-]
Couleur des accessoires	Blanc

Caractéristiques électriques	
Accessoires électriques	Non [-]
Circuit	5C6 [ 3-circuit power track adapter with DALI pulse control GAC600]

Matériaux et finitions	
Longueur	3000 mm

Normes et recommandations	
Code d'indice de protection	IP30 [ Protection des outils]


  

Données logistiques	
Code de produit complet	871869606534100
Désignation Produit	RCS750 5C6 L3000 WH (XTSC6300-3)
Code barre produit (EAN)	8718696065341
Code de commande	06534100
Unité d'emballage	1
Conditionnement par carton	1
Code industriel (12NC)	910502500046

## Rail DALI 3 allumages

Poids net (pièce) 2.990 kg

### Schéma dimensionnel



3-circuit square RCS750

