



Rail DALI 3 allumages

RCS750 5C6 L1000 BK (XTSC6100-2)

Rail DALI 3 allumages, Normal, Noir, Protection des outils

Conçu pour être utilisé avec des projecteurs DALI avec un adaptateur dédié, le rail DALI 3 allumages convient idéalement aux utilisateurs souhaitant bénéficier d'un éclairage flexible pour créer une ambiance spécifique dans leur espace commercial et réduire la consommation d'énergie. Le système est composé d'un rail en aluminium solide, disponible en différentes longueurs et avec un vaste choix de conducteurs électriques. N'importe quelle configuration peut être créée aisément, horizontale ou verticale, suspendu ou encastré. Le système peut également être utilisé comme une structure flottante. Grâce au système Rail Dali, il est aisé de déplacer les luminaires et moduler l'éclairage de l'espace. Ce système convient parfaitement aux solutions d'éclairage d'accentuation et peut être également utilisé comme support de suspension d'outils publicitaires et décoratifs.

Données du produit

Informations générales		Nom de produit complet	RCS750 5C6 L1000 BK (XTSC6100-2)
Couleur des accessoires	Noir	Code EOC	871869606539600
Essai au fil incandescent	Température 850 °C, durée 5 s	Code de commande	06539600
Approbation et application		Code 12NC	910502500051
Indice de protection	IP30 [Protection des outils]	Quantité par pack	1
Classe de protection CEI	Classe de sécurité I	Code EAN – Produit/Boîte	8718696065396
Données du produit		Conditionnement par carton	1
Nom du produit de la commande	RCS750 5C6 L1000 BK (XTSC6100-2)	Codes EAN/UPC - Boîte	8718696065396

Rail DALI 3 allumages

Schéma dimensionnel

