



Rail DALI 3 allumages

RBS750 5C6 L3000 BK (XTSCF6300-2)

Rail DALI 3 allumages, Normal, Noir, Protection des outils

Conçu pour être utilisé avec des projecteurs DALI avec un adaptateur dédié, le rail DALI 3 allumages convient idéalement aux utilisateurs souhaitant bénéficier d'un éclairage flexible pour créer une ambiance spécifique dans leur espace commercial et réduire la consommation d'énergie. Le système est composé d'un rail en aluminium solide, disponible en différentes longueurs et avec un vaste choix de conducteurs électriques. N'importe quelle configuration peut être créée aisément, horizontale ou verticale, suspendu ou encastré. Le système peut également être utilisé comme une structure flottante. Grâce au système Rail Dali, il est aisé de déplacer les luminaires et moduler l'éclairage de l'espace. Ce système convient parfaitement aux solutions d'éclairage d'accentuation et peut être également utilisé comme support de suspension d'outils publicitaires et décoratifs.

Données du produit

Informations générales		Nom de produit complet	
Couleur des accessoires	Noir		RBS750 5C6 L3000 BK (XTSCF6300-2)
Essai au fil incandescent	Température 850 °C, durée 5 s	Code EOC	871869606545700
Approbation et application		Code de commande	06545700
Indice de protection	IP30 [Protection des outils]	Code 12NC	910502500057
Classe de protection CEI	Classe de sécurité I	Quantité par pack	1
Données du produit		Code EAN – Produit/Boîte	8718696065457
Nom du produit de la commande	RBS750 5C6 L3000 BK (XTSCF6300-2)	Conditionnement par carton	1
		Codes EAN/UPC - Boîte	8718696065457

Rail DALI 3 allumages

Schéma dimensionnel

