



Rail DALI 3 allumages

RBS750 5C6 L2000 ALU (XTSCF6200-1)

Rail DALI 3 allumages, Normal, Aluminium, Protection des outils

Conçu pour être utilisé avec des projecteurs DALI avec un adaptateur dédié, le rail DALI 3 allumages convient idéalement aux utilisateurs souhaitant bénéficier d'un éclairage flexible pour créer une ambiance spécifique dans leur espace commercial et réduire la consommation d'énergie. Le système est composé d'un rail en aluminium solide, disponible en différentes longueurs et avec un vaste choix de conducteurs électriques. N'importe quelle configuration peut être créée aisément, horizontale ou verticale, suspendu ou encastré. Le système peut également être utilisé comme une structure flottante. Grâce au système Rail Dali, il est aisé de déplacer les luminaires et moduler l'éclairage de l'espace. Ce système convient parfaitement aux solutions d'éclairage d'accentuation et peut être également utilisé comme support de suspension d'outils publicitaires et décoratifs.

Données du produit

Informations générales		Nom de produit complet	RBS750 5C6 L2000 ALU (XTSCF6200-1)
Couleur des accessoires	Aluminium	Code EOC	871869606547100
Essai au fil incandescent	Température 850 °C, durée 5 s	Code de commande	06547100
Approbation et application		Code 12NC	910502500059
Indice de protection	IP30 [Protection des outils]	Quantité par pack	1
Classe de protection CEI	Classe de sécurité I	Code EAN – Produit/Boîte	8718696065471
Données du produit		Conditionnement par carton	1
Nom du produit de la commande	RBS750 5C6 L2000 ALU (XTSCF6200-1)	Codes EAN/UPC - Boîte	8718696065471

Rail DALI 3 allumages

Schéma dimensionnel

