



Carril DALI

RBS750 5C6 L1000 BK (XTSCF6100-2)

Carril de alimentación de 3 circuitos para control de pulsos DALI GAC600

Ideado para utilizarlo con proyectores DALI, el carril DALI es ideal para los usuarios que busquen flexibilidad en la iluminación para crear un ambiente específico en su establecimiento y reducir el consumo energético. El sistema se compone de un carril de aluminio sólido, disponible en distintas longitudes y con una variedad de conductores eléctricos. Es flexible, permite fácilmente cualquier configuración, ya sea horizontal o vertical, montada sobre el techo o en su interior, en la pared o en paneles independientes. El sistema también se puede utilizar suspendido. Todas las luminarias disponen de una fuente de alimentación y se pueden encender de forma independiente. Se pueden mover fácilmente para modificar la iluminación y la presentación. De este modo, se puede crear un sistema de carril multifuncional para la iluminación de acento, así como para los materiales de publicidad suspendidos y el material decorativo.

Datos del producto

Información general		Circuito	
Clase de protección IEC	Seguridad clase I	Circuito	5C6 [Carril de alimentación de 3 circuitos para control de pulsos DALI GAC600]
Test del hilo incandescente	Temperatura 850 °C, duración 5 s	Mecánicos y de carcasa	
Accesorios para suspensión	No [-]	Longitud	1000 mm
Accesorios mecánicos	No [-]	Dimensiones (altura x anchura x profundidad)	NaN x NaN x NaN mm (NaN x NaN x NaN in)
Color de accesorio	BK	Aprobación y aplicación	
Operativos y eléctricos		Código de protección de entrada	IP30 [Protección de herramientas]
Accesorios eléctricos	No [-]		


Carril DALI

Datos de producto

Código de producto completo	871869606551800
Nombre de producto del pedido	RBS750 5C6 L1000 BK (XTSCF6100-2)
EAN/UPC - Producto	8718696065518
Código de pedido	06551800
Cantidad por paquete	1

Numerador - Paquetes por caja exterior	1
N.º de material (12NC)	910502500063
Peso neto (pieza)	0,990 kg

Plano de dimensiones



3-circuit square RCS750

