



Rail DALI 3 allumages

ZCS750 5C6 EPSR WH (XTSC611-3)

Blanc

Conçu pour être utilisé avec des projecteurs DALI avec un adaptateur dédié, le rail DALI 3 allumages convient idéalement aux utilisateurs souhaitant bénéficier d'un éclairage flexible pour créer une ambiance spécifique dans leur espace commercial et réduire la consommation d'énergie. Le système est composé d'un rail en aluminium solide, disponible en différentes longueurs et avec un vaste choix de conducteurs électriques. N'importe quelle configuration peut être créée aisément, horizontale ou verticale, suspendu ou encastré. Le système peut également être utilisé comme une structure flottante. Grâce au système Rail Dali, il est aisé de déplacer les luminaires et moduler l'éclairage de l'espace. Ce système convient parfaitement aux solutions d'éclairage d'accentuation et peut être également utilisé comme support de suspension d'outils publicitaires et décoratifs.

Données du produit

Informations générales		Code 12NC	
Couleur des accessoires	Blanc	Quantité par pack	1
Données du produit		Code EAN – Produit/Boîte	8718696065556
Nom du produit de la commande	ZCS750 5C6 EPSR WH (XTSC611-3)	Conditionnement par carton	50
Nom de produit complet	ZCS750 5C6 EPSR WH (XTSC611-3)	Codes EAN/UPC – Boîte	8718696065884
Code EOC	871869606555699		
Code de commande	06555699		

Rail DALI 3 allumages

Schéma dimensionnel

