



# Pentura Mini

## TCH128 1xTL5-14W/840 HF

1, TL5, 14 W, 840 bianco neutro, Reattore alta frequenza HF

Pentura Mini è un sottilissimo supporto illuminante decorativo destinato ad applicazioni residenziali. Soluzione fluorescente miniaturizzata, economica e pronta per l'installazione. Pentura Mini offre una serie di caratteristiche quali il risparmio energetico, un reattore elettronico compatto e un riflettore interno brevettato, per un eccellente rendimento luminoso. Pentura Mini è dotato di corpo, chiusura e testate realizzati in policarbonato, garantendo così una soluzione di valore in grado di durare nel tempo in qualsiasi ambiente dal domestico al residenziale. Disponibile in 4 diverse potenze (8, 14, 21, 28 W) e due colori (bianco 830 "soft" o 840 "brillante" per le versioni 14, 21, 28 W - 827 o 840 per la versione 8 W).

### Dati del prodotto


Informazioni generali		Meccanica e corpo	
Codice famiglia lampada	TL5 [TL5]	Lunghezza complessiva	623 mm
Unità elettrica/alimentatore	HF [Reattore alta frequenza HF]	<b>Approvazione e applicazione</b>	
Marchio CE	Si	e una gestione termica	IP20 [Protetto contro l'accesso con un dito]
Marchio di infiammabilità	Per montaggio su superfici normalmente infiammabili	Classe di protezione IEC:	Classe di isolamento II
Test filo incandescente	Temperatura 850 °C, durata 5 s	<b>Condizioni di applicazione</b>	
<b>Dati tecnici di illuminazione</b>		Adatto per la commutazione casuale	Non applicabile
Numero di sorgenti luminose	1	<b>Dati del prodotto</b>	
Colore sorgente luminosa	840 bianco neutro	Nome prodotto ordine	TCH128 1xTL5-14W/840 HF
<b>Funzionamento e parte elettrica</b>		Nome completo prodotto	TCH128 1xTL5-14W/840 HF
Tensione in ingresso	Da 220 a 240 V	Full EOC	871155914851999
Consumo energetico	14 W	Codice d'ordine	14851999

## Pentura Mini

Codice materiale (12NC)	910502537318
Codice locale	14851999
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8711559148519
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	16

EAN/UPC - Case	8711559804514
----------------	---------------

### Disegno tecnico



Product	A
TCH128 1xTL5-14W/840 HF	623 mm

