



Zadora orientable

QBD570 1xHAL-MR50-45W 12V BR CR

1, 45 W, 12 V, Cromo

Zadora es una gama de downlights de montaje empotrado para lámparas halógenas dicroicas MASTERLine de 35 y 50 mm (con aperturas de 8°, 24°, 36° y 60°) y Twistline. Está disponible en versiones fijas y orientables, estas últimas con ángulo de 30° sobre la vertical. Los downlights Zadora también están disponibles en versiones kit listos para instalar con transformador incluido. El mantenimiento se simplifica gracias al acceso directo a la lámpara.

Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	E27 [E27]
Equipo	-
Lighting Technology	LED
Escalera de valor	Esencial

Datos técnicos de la luz	
Número de fuentes de luz	1
Apertura del haz de luz de la luminaria	108°

Operativos y eléctricos	
Tensión de entrada	12 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de energía	45 W
Conexión	-

Temperatura	
Rango de temperatura ambiente	-10 °C a +35 °C

Controles y regulación	
Driver/unidad de alimentación/transformador	-

Mecánicos y de carcasa	
Color de la carcasa	Cromo
Longitud global	37 mm
Anchura global	225 mm
Altura global	225 mm
Dimensiones (altura x anchura x profundidad)	225 x 225 x 37 mm

Aprobación y aplicación	
Código de protección de entrada	IP20 [Protección de los dedos]
Índice de protección frente a choque mecánico	IK00 [Sin protección]
Clase de protección IEC	Seguridad clase III

Zadora orientable

Datos de producto

Nombre de producto del pedido	QBD570 1xHAL-MR50-45W 12V BR CR
Nombre completo del producto	QBD570 1xHAL-MR50-45W 12V BR CR
Full EOC	871155957329899
Código de pedido	57329899
Código 12NC	910502538518

Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8711559573298
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	80
Embalaje con código EAN/UPC	8711559573618

Plano de dimensiones

