



Zadora Регулируемый

QBD570 1xHAL-MR50-45W 12V BR ALU

1, 45 В, 12 Вт, Алюминий

Zadora это модельный ряд встраиваемых излучающих вниз светильников для дихроичных галогенных ламп MASTERLine 35 и 50 мм, обеспечивающих световой пучок 8°, 24°, 36° и 60°, а также ламп Twistline Alu. Существуют фиксированная и регулируемая версии, последняя обеспечивает регулировку 30° в вертикальной плоскости. Светильники Zadora доступны в полностью готовых к установке комплектах. Простота обслуживания достигается за счет прямого доступа к лампе.

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	E27 [E27]
ПРА	-
Осветительная технология	LED
Лестница ценности	Значение

Технические характеристики освещения	
Количество источников света	1
Светораспределение светильника	108°

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входное напряжение	12 Вт
Частота сети	50 to 60 Hz
Входная частота	50–60 Hz
Энергопотребление	45 В
Соединение	-

Температура	
Диапазон температур окружающей среды	От -10 до +35 °C

Системы управления и регулировка яркости света	
Драйвер/блок питания/трансформатор	-

Механические компоненты и корпус	
Цвет корпуса	Алюминий
Общая длина	37 мм
Общая ширина	225 мм
Общая высота	225 мм
Размеры (высота x ширина x глубина)	225 x 225 x 37 mm

Соответствие требованиям и область применения	
Код защиты от проникновения (IP)	IP20 [Защита пальцев]
Код степени защиты от механических воздействий IK00 [Без защиты]	
Класс защиты IEC	Класс безопасности III

Zadora Регулируемый

Данные об изделии	
Название продукта для заказа	QBD570 1xHAL-MR50-45W 12V BR ALU
Полное название продукта	QBD570 1xHAL-MR50-45W 12V BR ALU
Полный код продукта	871155957331199
Код заказа	910502538718

Материал № (12NC)	910502538718
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8711559573311
Нумератор — упаковок на внешний короб	80
EAN/UPC — короб	8711559573632

Чертеж размеров

