



Zadora, fixed

QBS570 1xHAL-MR50-45W 12V BR MAT

1, 45 W, 12 V

Oprawa Zadora to przeznaczona do wbudowania oprawa typu "downlight" przystosowana do dichroicznych lamp halogenowych MASTERLine 35 i 50 mm (wiązki 8°, 24°, 36° i 60°) oraz lamp Twistline Alu. Dostępna w wersji stałej i regulowanej, przy czym te drugie oferują odchylenie 30° od pionu. Oprawy Zadora są również dostępne w gotowych do montażu zestawach. Konserwacja jest łatwa dzięki bezpośredniemu dostępowi do lampy.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	GU5.3 [GU5.3]
Osprzęt	-
Lighting Technology	LED
Tier	Wartość
Dane techniczne oświetlenia	
Liczba źródeł światła	1
Kąt rozsyłu światła oprawy	108°
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Napięcie wejściowe	12 V
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Zużycie energii	45 W
Temperatura	
Zakres temperatur otoczenia	Od -10°C do +35°C

Układy sterowania i ściemnianie	
Sterownik/jednostka zasilająca/transformator	-
Mechanika i korpus	
Kolor Korpusu	Matowe wykończenie
Całkowita długość	85 mm
Całkowita szerokość	300 mm
Całkowita wysokość	300 mm
Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość)	300 x 300 x 85 mm
Certyfikaty i zastosowania	
Kod stopnia ochrony	IP20 [Ochrona przed dotknięciem palcem]
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK03 [0,3 J]
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa II
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	QBS570 1xHAL-MR50-45W 12V BR MAT

Zadora, fixed

Pełna nazwa produktu	QBS570 1xHAL-MR50-45W 12V BR MAT
Full EOC	871155957325099
Kod zamówienia	57325099
Materiał Nr (12NC)	910502538918
Numerator - Quantity Per Pack	1

EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8711559573250
Numerator - Packs per outer box	80
EAN/UPC – Opakowanie	8711559573571

Rysunki techniczne

