



Zadora Cardanic

QBS570 1xHAL-R40-50WGZ10 K 230V II WH

1, 50 W, GZ10, 230 V, Classe di isolamento II, Bianco

Zadora is a range of recessed downlights for MASTERLine 35 and 50 mm dichroic halogen lamps (with beams of 8°, 24°, 36° and 60°) and Twistline Alu lamps. It is available in fixed and adjustable versions, the latter offering 30° orientation from the vertical. Zadora downlights are also available in ready-to-install kit versions. Maintenance is made easy by direct lamp access.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	GZ10 [GZ10]
Unità elettrica/alimentatore	-
Lighting Technology	LED
Tier	Valore

Dati tecnici di illuminazione	
Numero di sorgenti luminose	1
Apparecchio d'illuminazione a luce diffusa	40°

Funzionamento e parte elettrica	
Tensione in ingresso	230 V
Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Consumo energetico	50 W

Temperatura	
Range temperatura ambiente	Da -10 a +35 °C

Controlli e dimmerazione	
Driver/unità di potenza/trasformatore	-

Meccanica e corpo	
Colore alloggiamento	Bianco
Lunghezza complessiva	37 mm
Larghezza complessiva	225 mm
Altezza complessiva	225 mm
Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità)	225 x 225 x 37 mm

Approvazione e applicazione	
e una gestione termica	IP20 [Protetto contro l'accesso con un dito]
Codice di protezione dagli impatti meccanici	IK03 [0,3 J]
Classe di protezione IEC:	Classe di isolamento II

Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	QBS570 1xHAL-R40-50WGZ10 K 230V II WH

Zadora Cardanic

Nome completo prodotto	QBS570 1xHAL-R40-50WGZ10 K 230V II WH
Full EOC	871155957304500
Codice d'ordine	57304500
Codice materiale (12NC)	910502540018
Codice locale	57304500

Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8711559573045
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	1
EAN/UPC - Case	8711559573045

Disegno tecnico

