



# Pentura Mini mit Schalter

## TCH129 1xTL5-14W/830 HF

1, TL5, 14 W, 830 Warmweiß, Elektronisch, Hochfrequenz

Philips Pentura Mini TCH129 ist eine extrem kleine und dekorative Lichtleiste, die eine Installation in Bereichen ermöglicht, in denen nicht viel Platz zur Verfügung steht, wie z.B. in Vitrinen, Regalen, Vouten etc. Das aus Polycarbonat gefertigte Gehäuse, bietet die Vorteile der TL5-Lampentechnologie wie z.B. miniaturisierte Leuchten in schlanker Bauform. Die Lieferung erfolgt mit vorinstallierter Lampe in den Lichtfarben 830 oder 840. Die 35 W Ausführung wird generell ohne Lampe geliefert, in jedem Fall ist aber eine dekorative Längsprismenabdeckung enthalten. Die Durchgangsverdrahtung (2 x 1,5 mm<sup>2</sup>) bietet die Möglichkeit einer Lichtbandanordnung. Pentura Mini TCH129 verfügt über Steckanschlussklemmen, sowie ein Stecker-/Buchsensystem, was eine noch schnellere Installation und Weiterverdrahtung gewährleistet. Das benötigte Montage- und elektrisches Verbindungszubehör ist im Lieferumfang enthalten.

### Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Farbe der Lichtquelle	
Lampenfamiliencode	TL5 [TL5]	830 Warmweiß	
Betriebsgerät	HF [Elektronisch, Hochfrequenz]	Betrieb und Elektrik	
CE-Zeichen	Ja	Eingangsspannung	220 bis 240 V
Entflammbarkeitszeichen	Zur Montage auf normal entflammbaren Oberflächen	Energieverbrauch	14 W
Glühfadentest	Temperatur: 850 °C, Dauer: 5 s	Mechanik und Gehäuse	
Lichttechnische Daten		Gesamte Länge	605 mm
Anzahl Lichtquellen	1		

## Pentura Mini mit Schalter

### Genehmigung und Anwendung

Schutzart (IP)	IP20 [Fernhalten von Fingern]
IEC-Schutzklasse	Schutzklasse II

### Anwendungsbedingungen


Geeignet zum häufigen An- und Ausschalten Nicht anwendbar

### Produktdaten

Bestell-Produktname	TCH129 1xTL5-14W/830 HF
Gesamtbezeichnung des Produkts	TCH129 1xTL5-14W/830 HF

Gesamt-Produktcode	871155900874599
Bestellcode	00874599
Material-Nr. (12NC)	910502545918
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711559008745
Zähler - Pakete pro Außenkarton	16
EAN Umverpackung	8711559804583

### Abmessungsskizzen



Product	A
TCH129 1xTL5-14W/830 HF	605 mm

