



# Pentura Mini CC

## TCH129 1xTL5-14W/830 HF

1, TL5, 14 W, 830 bianco caldo, Reattore alta frequenza HF

Pentura Mini CC TCH129 è un supporto illuminante decorativo ultracompatto per applicazioni residenziali. Questa soluzione economica e pronta per l'installazione offre una serie di caratteristiche esclusive quali il risparmio energetico tipico delle lampade fluorescenti miniaturizzate, un reattore elettronico compatto e un riflettore interno brevettato, per un rendimento luminoso ottimizzato. Pentura Mini CC TCH129 è dotato di connettori di rete e interruttore di accensione/spengimento per il controllo delle singole lampade su piani o postazioni di lavoro in ambienti residenziali o ricreativi, applicazioni domestiche, ecc.

### Dati del prodotto

Informazioni generali	
Codice famiglia lampada	TL5 [TL5]
Unità elettrica/alimentatore	HF [Reattore alta frequenza HF]
Marchio CE	SI
Marchio di infiammabilità	Per montaggio su superfici normalmente infiammabili
Test filo incandescente	Temperatura 850 °C, durata 5 s

Dati tecnici di illuminazione	
Numero di sorgenti luminose	1
Colore sorgente luminosa	830 bianco caldo

Funzionamento e parte elettrica	
Tensione in ingresso	Da 220 a 240 V
Consumo energetico	14 W

Meccanica e corpo	
Lunghezza complessiva	605 mm

Approvazione e applicazione	
e una gestione termica	IP20 [Protetto contro l'accesso con un dito]
Classe di protezione IEC:	Classe di isolamento II

Condizioni di applicazione	
Adatto per la commutazione casuale	Non applicabile


Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	TCH129 1xTL5-14W/830 HF
Nome completo prodotto	TCH129 1xTL5-14W/830 HF
Full EOC	871155900874599
Codice d'ordine	00874599
Codice materiale (12NC)	910502545918
Codice locale	00874599

## Pentura Mini CC

Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8711559008745
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	16

EAN/UPC - Case	8711559804583
----------------	---------------

### Disegno tecnico



Product	A
TCH129 1xTL5-14W/830 HF	605 mm

