



Mini Pentura CC

TCH129 1xTL5-28W/830 HF

1, TL5, 28 W, 830 blanc chaud, Haute fréquence électronique

Le Pentura Mini CC TCH129 est une réglette très mince et décorative pour applications domestiques. Cette solution économique et prête à l'installation offre les avantages d'économie d'énergie de la technologie de lampe fluorescente associés à une électronique légère et un réflecteur interne breveté pour des performances d'éclairage améliorées. Pentura Mini CC TCH129 est équipé de connexions mâle-femelle et d'interrupteur marche/arrêt pour fonctionnement individuel au-dessus de plans et de postes de travail chez soi, les bureaux de télétravail et les environnements de loisirs.

Données du produit

Informations générales	
Code famille lampe	TL5 [TL5]
Appareillage	HF [Haute fréquence électronique]
Marquage CE	Oui
Inflammabilité	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
Essai au fil incandescent	Température 850 °C, durée 5 s

Données techniques de l'éclairage	
Nombre de sources lumineuses	1
Température de couleur	830 blanc chaud

Fonctionnement et électricité	
Tension d'entrée	220 à 240 V
Consommation électrique	28 W

Mécanique et boîtier	
Longueur totale	1 205 mm

Approbation et application	
Indice de protection	IP20 [Protection des doigts]
Classe de protection CEI	Classe de sécurité II


Conditions d'application	
Convient pour la commutation aléatoire	Non applicable

Données du produit	
Nom du produit de la commande	TCH129 1xTL5-28W/830 HF
Nom de produit complet	TCH129 1xTL5-28W/830 HF
Code EOC	871155900878399
Code de commande	00878399
Code 12NC	910502546918
Quantité par pack	1

Mini Pentura CC

Code EAN – Produit/Boîte	8711559008783
Conditionnement par carton	16
Codes EAN/UPC - Boîte	8711559804682

Schéma dimensionnel



Product	A
TCH129 1xTL5-28W/830 HF	1 205 mm

