




Tempo 2

RVP251 MHN-TD150W/842 IC A

MHN-TD, 150 W, Asimétrica

Tempo es una completa gama de proyectores que ofrece una amplia selección de tipos de lámparas y reflectores simétricos y asimétricos. Se adapta de forma idónea a diversas aplicaciones de exterior comprendidas entre la iluminación de fachadas y vallas publicitarias y la de áreas deportivas y de recreo. Actualmente la gama se ha ampliado con el modelo Tempo 1, una versión más reducida de 70 W disponible para distintos tipos de lámpara. La carcasa compacta y el acabado gris metalizado garantizan una integración visual óptima. Los reflectores de aluminio anodizado aseguran una distribución del haz extremadamente eficiente. Se incluye un dispositivo goniométrico de apuntamiento para facilitar el ajuste y la alineación. El acceso tanto a la lámpara como al equipo resulta fácil y sencillo gracias al vidrio frontal abatible con clips de acero inoxidable de rápida liberación. Tempo 1, 2 y 3 cumplen la normativa RoHS.

Datos del producto

Información general	
Código de familias de lámparas	MHN-TD
Equipo	CONV [Convencional]
Marca CE	Sí
Periodo de garantía	1 años
Certificado ENEC	-
Conforme con EU RoHS	Sí
Datos técnicos de la luz	
Ratio de potencia lumínica ascendente	0
Temperatura de color correlacionada (Nom)	4200 K
Índice de reproducción cromática (IRC)	85
Color de la fuente de luz	842 blanco neutro

Tipo de cubierta óptica	Cristal plano
Tipo de óptica exterior	Asimétrica
Operativos y eléctricos	
Tensión de entrada	230 V
Line Frequency	50 Hz
Consumo de energía CLO inicial	{NO} - W
Consumo de energía CLO final	{NO} - W
Consumo de energía	150 W
Factor de potencia (fracción)	0.85
Conexión	Bloque de conexión mediante tornillos de 3 polos

Tempo 2

Cable	-
Temperatura	
Rango de temperatura ambiente	-25 °C a +35 °C
Controles y regulación	
Regulable	No
Flujo luminoso constante	No
Mecánicos y de carcasa	
Material de la carcasa	Aluminio fundido
Material del reflector	Aluminio
Material óptico	Aluminio
Material del cierre óptico/lente	Vidrio
Fixation material	Acero
Color de la carcasa	Gris
Forma del cierre óptico/lente	Plano
Acabado de cierre óptico/lente	Transparente
Longitud global	346 mm
Anchura global	363 mm
Altura global	118 mm
Área de proyección efectiva	0,123 m²

Dimensiones (altura x anchura x profundidad)	118 x 363 x 346 mm
Aprobación y aplicación	
Código de protección de entrada	IP65 [Protección frente a la penetración de polvo, protección frente a chorros de agua a presión]
Índice de protección frente a choque mecánico	IK07 [2 J reforzada]
Clase de protección IEC	Seguridad clase I
Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	RVP251 MHN-TD150W/842 IC A
Nombre completo del producto	RVP251 MHN-TD150W/842 IC A
Full EOC	871155914960800
Código de pedido	14960800
Código 12NC	910502547418
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8711559149608
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	1
Embalaje con código EAN/UPC	8711559149608

Plano de dimensiones

