



Tempo 1 RVP151

RVP151 CDM-TD70W/830 IC A

MASTERColour CDM-TD, 70 W, Ασύµµετρο

Η σειρά Tempo είναι μια ολοκληρωμένη σειρά προβολέων που περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα τύπων λαμπτήρων, καθώς και συμμετρικών και ασύµµετρων ανακλαστήρων. Είναι ιδανική για πολλές εφαρμογές εξωτερικών χώρων από φωτισμό αρχιτεκτονικών στοιχείων, προσόψεων και διαφημιστικών πινακίδων έως φωτισμό υπαίθριων χώρων και αθλητικών χώρων (ψυχαγωγίας). Εκτός από τις εκδόσεις 1, 2 και 3, στη σειρά Tempo συμπεριλαμβάνεται το ισχυρό Tempo 4 που διατίθεται με μεγάλη ποικιλία φωτεινών πηγών έως 2000 W και περιλαμβάνει εξωτερική μονάδα οργάνων λειτουργίας. Έχει σχεδιαστεί για μεσαίος έως μεγάλης κλίμακας φωτισμό με προβολείς για αθλητικές εγκαταστάσεις και παρόμοιους χώρους, ενώ διατίθεται σε εκδόσεις με έναν ή δύο λαμπτήρες και με ποικιλία οπτικών συστημάτων στενής ή ευρείας δέσμης. Το συμπαγές περίβλημα της σειράς Tempo εγγυάται ότι το προϊόν ενσωματώνεται άνετα στο περιβάλλον. Οι ανακλαστήρες από ανοδιωμένο αλουμίνιο διασφαλίζουν την εξαιρετικά αποδοτική κατανομή δέσμης, ενώ τα πώματα των βιδών από νάilon διαθέτουν ένα εξάρτημα γωνιομετρικής σκόπευσης για εύκολη ρύθμιση και ευθυγράμμιση. Η πρόσβαση στο λαμπτήρα και το σύστημα λειτουργίας πραγματοποιείται εύκολα και γρήγορα, μέσω του αρθρωτού εμπρός κρυστάλλου που διαθέτει κλιπ γρήγορης απελευθέρωσης από ανοξείδωτο χάλυβα. Όλα τα φωτιστικά Tempo είναι συμβατά με την Οδηγία RoHS.

Δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες		Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Κωδικός σειράς λαμπτήρων	CDM-TD [MASTERColour CDM-TD]	Ποσοστό απόδοσης φωτισμού προς τα επάνω	0
Σύστημα ελέγχου	CONV [Συμβατικός]	Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική)	3000 K
Σήμανση CE	Ναι	Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	80
Περίοδος εγγύησης	1 έτη	Χρώμα πηγής φωτός	830 Θερμό λευκό
Σήμανση ENEC	-	Τύπος καλύμματος οπτικού συστήματος	Επίπεδο γυαλί
Συμβατότητα με την οδηγία RoHS της ΕΕ	Ναι		

Tempo 1 RVP151

Τύπος οπτικού συστήματος εξωτερικού χώρου	Ασύμμετρο
---	-----------

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

Τάση εισόδου	230 V
Line Frequency	50 Hz
Αρχική κατανάλωση ισχύος CLO	{NO} - W
Τελική κατανάλωση ισχύος CLO	{NO} - W
Κατανάλωση ενέργειας	70 W
Συντελεστής ισχύος (Κλάσμα)	0.85
Σύνδεση	Βιδωτό μπλοκ σύνδεσης 3 πόλων
Καλώδιο	-

Θερμοκρασία

Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	-25 έως +35 °C
----------------------------------	----------------

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης

Με ρύθμιση έντασης	Όχι
Σταθερή απόδοση φωτισμού	Όχι

Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα

Υλικό περιβλήματος	Χυτό αλουμίνιο
Υλικό ανακλαστήρα	Αλουμίνιο
Υλικό οπτικού συστήματος	Αλουμίνιο
Τύπος εξαρτ. καλύμματος/φακού οπτικού συστήματος	Γυαλί
Fixation material	Χάλυβας
Χρώμα περιβλήματος	Γκρι
Τύπος καλύμματος/φακού οπτικού συστήματος	Επίπεδο

Τύπος καλύμματος/φακού οπτικού συστήματος	Διαφανές
Συνολικό μήκος	303 mm
Συνολικό πλάτος	306 mm
Συνολικό ύψος	109 mm
Ενεργό εμβαδόν προβολής	0,08 m²
Διαστάσεις (Υψος x Πλάτος x Βάθος)	109 x 306 x 303 mm


Έγκριση και Εφαρμογή

Βαθμός προστασίας από τις εισροές	IP65 [Με προστασία κατά της εισχώρησης σκόνης και πίδακα νερού]
Κωδικός προστασίας από μηχαν. κρούσεις	IK07 [2 J Ενισχυμένο]
Κατηγορία προστασίας IEC	Κατηγορία ασφαλείας I

Στοιχεία προϊόντος

Όνομα παραγγελίας προϊόντος	RVP151 CDM-TD70W/830 IC A
Πλήρες όνομα προϊόντος	RVP151 CDM-TD70W/830 IC A
Full EOC	871155980671600
Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B	RVP151CDM70KA
Κωδικός παραγγελίας	80671600
Αρ. υλικού (12NC)	910502556418
Τοπικός κωδικός	RVP151CDM70KA
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8711559806716
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	1
EAN/UPC - Κιβώτιο	8711559806716

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Tempo 1 RVP151

