



RCS750 3-фазный шинопровод квадратного сечения

ZRS750 EPSR BK (XTS11-2+41-2)

Черный

Система 3-фазных шинопроводов RCS750 состоит из профилей длиной 1, 2, 3 и 4 м, изготовленных из цельного алюминия. Профили с четырьмя электрическими проводниками позволяют создавать системы любой конфигурации: горизонтальные, вертикальные, настенные или свободно закрепленные. Система может использоваться как несущая конструкция. Все светильники имеют отдельные цепи питания и могут включаться отдельно по фазам или цепям. Освещение в помещении легко изменяется, поскольку светильники свободно перемещаются по шинопроводу и фиксируются в нужных местах. Таким образом, система многофункциональных шинопроводов может создавать акцентированное освещение, как для рекламных, так и для декоративных целей. В качестве дополнительных принадлежностей поставляются различные адаптеры, коннекторы для электропитания и принадлежности для крепления.

Данные о продукции

Общая информация	
Цвет аксессуара	Черный
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входное напряжение	250 Вt
Данные об изделии	
Название продукта для заказа	ZRS750 EPSR BK (XTS11-2+41-2)

Полное название продукта	ZRS750 EPSR BK (XTS11-2+41-2)
Полный код продукта	871155914149799
Код заказа	910502558518
Материал № (12NC)	910502558518
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8711559141497
Нумератор — упаковок на внешний короб	100
EAN/UPC — короб	8711559141411

RCS750 3-фазный шинопровод квадратного сечения

Чертеж размеров

