



# Rail 3 allumages RCS750

## ZRS750 CCPE BK (XTS35-2)

Noir

Le système de rail carré RCS750 3 circuits est constitué d'un solide rail en aluminium de 1, 2, 3 et 4 m de long, avec quatre conducteurs électriques. N'importe quelle configuration donnée peut être réalisée : horizontale ou verticale, montée sur ou dans le plafond, sur le mur ou sur des panneaux sur pied. Le système peut également être utilisé comme structure flottante. Tous les luminaires disposent d'une alimentation séparée et peuvent être commutés de façon sélective. Ils peuvent être déplacés facilement pour changer l'éclairage et la présentation. De cette façon on peut créer un système de rail multifonction pour un éclairage d'accentuation ainsi que pour des publicités suspendues et du matériel décoratif. Une gamme d'adaptateur, des connexions d'alimentation et des accessoires de montage sont également disponibles.

### Données du produit

| Informations générales        |                          | Code 12NC                  |               |
|-------------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------|
| Couleur des accessoires       | Noir                     | Quantité par pack          | 1             |
| Données du produit            |                          | Code EAN – Produit/Boîte   | 8711559141527 |
| Nom du produit de la commande | ZRS750 CCPE BK (XTS35-2) | Conditionnement par carton | 25            |
| Nom de produit complet        | ZRS750 CCPE BK (XTS35-2) | Codes EAN/UPC – Boîte      | 8711559141442 |
| Code EOC                      | 871155914152799          |                            |               |
| Code de commande              | 14152799                 |                            |               |

## Rail 3 allumages RCS750

### Schéma dimensionnel

