



# CitySwan Pollare

## BGP444 LED/740 230V II FG BK-200

CitySwan Pullert, LED LUXEON® K2, 230 V, Plant glas,  
Säkerhetsklass II

CitySwan Pollare är en del av CitySwan-familjen, designad av de danska arkitekterna Bjarne Schläger och Morten Weeke Borup, och har ett elegant, diskret, graciöst utseende. Armaturen ger funktionell nedåtriktad LED-ytbelysning med otroligt låg energiförbrukning. Den är gjord av mörkgrå gjutet aluminium och kåpan har en karakteristisk ellipsoidform likt CitySwan-vägarmaturen. CitySwan Pollare finns med tre olika optiska kåpor: en transparent platt kåpa för den smalaste designen, en konvex transparent kåpa för en mer långsträckt ljusfördelning och en plan, opal kåpa för optimal enhetlighet. Nominerad till det tyska designpriset "Designpreis" 2009, Danish Design Award 2010/2011. Design: Bjarne Schläger, light + architecture och Morten Weeke Borup, GHB Landskabsarkitekter A/S

### Produktdata

| Allmän information  |                           | Drift och elektricitet          |                                 |
|---------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Lampfamiljskod      | LED-K2 [LED LUXEON® K2]   | Ingångsspänning                 | 230 V                           |
| Utbytbar ljuskälla  | Nej                       | Kabel                           | -                               |
| Driftdon ingår      | Ja                        | Styrenheter och dimring         |                                 |
| Produktfamiljskod   | BGP444 [CitySwan Pullert] | Dimbar                          | Nej                             |
| Lighting Technology | LED                       | Styrgränssnitt                  | -                               |
| CE-märkning         | Ja                        | Konstant ljusflöde              | Nej                             |
| ENEC-märkning       | -                         | Användning och godkännande      |                                 |
| Ljusteknik          |                           | Kod för kapslingsklass          | IP65 [Dammtät, strålskyddad]    |
| Typ av optisk kåpa  | Plant glas                | Skyddskod för mekanisk påverkan | IK10 [20 J slagtålig/slagsäker] |

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| Skyddsklass IEC          | Säkerhetsklass II                |
| <b>Produktdata</b>       |                                  |
| Beställningsproduktnamn  | BGP444 LED/740 230V II FG BK-200 |
| Fullständigt produktnamn | BGP444 LED/740 230V II FG BK-200 |
| Full EOC                 | 570159109630800                  |
| Beställningsnummer       | 09630800                         |

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Materialnummer (12NC)                     | 910502610227  |
| SAP-Räknare – Antal per förpackning       | 1             |
| EAN/UPC – Produkt/fodral                  | 5701591096308 |
| Räknare – antal förpackningar per kartong | 1             |
| EAN/UPC – Hölje                           | 5701591096308 |

### Måttskiss

