



CitySwan Wall

BWP445 LED/740 II 230V FG BK-200

City Swan Wall, Flatt glass

Being part of the CitySwan family designed by Danish architects Bjarne Schläger and Morten Weeke Borup, the CitySwan Wall luminaire has a stylish, discreet, graceful appearance. The luminaire provides downward functional surface light from high-performance LEDs with incredibly low energy consumption, and can also be used as an up-light under e.g. baldachins or archways. It is made of dark grey die-cast aluminum, and the housing has a characteristic ellipsoid shape familiar from the CitySwan road luminaire. CitySwan Wall comes with a choice of three different optical covers: a transparent flat cover for the slickest design, a convex transparent cover for a more elongated light distribution and a flat, opal cover for optimum uniformity. Nominated for the German "Designpreis" in 2009; Danish Design Award 2010/2011. Design: Bjarne Schläger, light + architecture, and Morten Weeke Borup, GHB Landskabsarkitekter A/S.

Produktdata

Generell informasjon	
Lampefamiliekode	LED-HB [LED High Brightness]
Lyskilden kan byttes ut	Nei
Antall utstyrsenheter	1 enhet
Driver inkludert	Ja
Merknader	* – I henhold til Lighting Europes veiledende dokument "Evaluating performance of LED based luminaires – januar 2018": Rent statistisk finnes det ikke noen relevant forskjell i lumenvedlikehold mellom B50 og for eksempel B10. Derfor gjelder B50s verdi for gjennomsnittlig levetid også for B10.
Produktseriekode	BWP445 [City Swan Wall]

Lighting Technology	LED
CE-merke	Ja
Teknisk belysning	
Korreleret fargetemperatur (nom)	4000 K
Lyskildefarge	740 nøytralhvit
Type optisk deksel	Flatt glass
Drift og elektronikk	
Inngangsspenning	230 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Kabel	-

CitySwan Wall

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Nei
Kontrollgrensesnitt	-
Konstant lyseffekt (CLO)	Nei

Godkjenning og bruksområde

Ingress beskyttelseskode	IP44 [Ledningsbeskyttet, sprutsikker]
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK10 [20 J hærverksikker]
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

Feilfrekvens for styreutstyr ved median brukstid 10 000 timer	10 %
Lumenvedlikehold ved median brukstid* 100000 h	L80

Bruksforhold

Ytelse omgivelsestemperatur Tq	25 °C
--------------------------------	-------

Produktdata

Produktnavn for bestilling	BWP445 LED/740 II 230V FG BK-200
Fullstendig produktnavn	BWP445 LED/740 II 230V FG BK-200
Full EOC	570159109634600
Bestillingskode	09634600
Materialenr. (12NC)	910502610231
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	5701591096346
SAP-teller – pakker per utvendige	1
EAN/UPC – boks	5701591096346

Målskisse

