



ParkView LED

BPS965 GRN45/830 II GR CLO-DDF6 60P C4K

Parkview LED, LED GreenLine 4100 lm, Konstant ljusflöde och DynaDimmer med fasta förinställningar, version 6, Stolptopp för diameter 60 mm

I stadsmiljöer vill kunderna ha en armatur som kombinerar diskret elegans med effektiv drift. Den unika konstruktionen i ParkView LED med klar polykarbonat och vita lameller ger armaturen en känsla av lätthet och minimalism. Den konformade kupan med fyra delar, det konformade bländskyddet och basen ger en mjuk övergång till stolpen. ParkView LED ger en symmetrisk ljusfördelning och de vertikala lamellerna som riktar ljuset mot marken minskar även spillljuset och bländningen när de skärmar av ljuskällan. Design: Tegnestuen Bjarne Frost, Danmark.

Produktdata

Allmän information		Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	
Lampfamiljskod	GRN41 [LED GreenLine 4100 lm]	Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	96 lm/W
Utbytbar ljuskälla	Ja	Färgåtergivningsindex	83
Driftdon ingår	Ja	Ljuskällans färg	830 varmvit
Drift och elektricitet			
Produktfamiljskod	BPS965 [Parkview LED]	Ingångsspänning	220–240 V
Lighting Technology	LED	Line Frequency	50 to 60 Hz
Inbyggd styrning	Konstant ljusflöde och DynaDimmer med fasta förinställningar, version 6	Effektförbrukning	47 W
CE-märkning	Ja	Kabel	Kabel 4,0 m, utan kontakt
ENEC-märkning	-		
Ljusteknik			
Ljusflöde	4 500 lm	Temperatur	
Korrelerad färgtemperatur (nom)	3000 K	Omgivningstemperatur	–30 till +25 °C

ParkView LED

Styrenheter och dimring

Dimbar	Ja
Driftdon/strömenhet/transformator	Nättaggregat, reglerande
Styrgränssnitt	-
Konstant ljusflöde	Ja

Mekanik och armaturhus

Armaturhusets material	Aluminium
Armaturhusets färg	Grå
Monteringsenhet	Stolptopp för diameter 60 mm

Användning och godkännande

Kod för kapslingsklass	IP65 [Dammtät, strålskyddad]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK08 [5 J slagtålig/slagsäker]
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass II

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Init. Color Rendering Index Tolerance	+/-2
---------------------------------------	------

Produktdata

Beställningsproduktnamn	BPS965 GRN45/830 II GR CLO-DDF6 60P C4K
Fullständigt produktnamn	BPS965 GRN45/830 II GR CLO-DDF6 60P C4K
Full EOC	871829156015900
Beställningsnummer	56015900
Materialnummer (12NC)	910502610432
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8718291560159
Räknare – antal förpackningar per kartong	1
EAN/UPC – Hölje	8718291560159

Måttskiss

