



# LuxSpace empotrable

## DN570G PG

LUXSPACE 2 ACC. - Cristal de protección

Para los clientes los ahorros energéticos son una prioridad. LuxSpace proporciona la combinación perfecta de eficiencia, comodidad y diseño sin renunciar al rendimiento lumínico (uniformidad y buen índice de reproducción cromática). Ofrece una amplia gama de opciones para crear el ambiente deseado, sea cual sea la aplicación.

### Datos del producto

| Información general |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Marca CE            | No                        |
| Material            | G                         |
| Color de accesorio  | WH                        |
| Product Family Code | DN570G [ LUXSPACE 2 ACC.] |

  

| Datos técnicos de la luz          |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Optical cover/lens type accessory | PG [ Cristal de protección] |

  

| Mecánicos y de carcasa                       |                                       |
|--|---------------------------------------|
| Altura total                                 | 2 mm                                  |
| Diámetro total                               | 210 mm                                |
| Dimensiones (altura x anchura x profundidad) | 2 x NaN x NaN mm (0.1 x NaN x NaN in) |

  

| Aprobación y aplicación                       |              |
|---|--------------|
| Índice de protección frente a choque mecánico | IK02 [ IK02] |

| Datos de producto                      |                 |
|--|-----------------|
| Código de producto completo            | 871829193234500 |
| Nombre de producto del pedido          | DN570G PG       |
| EAN/UPC - Producto                     | 8718291932345   |
| Código de pedido                       | 93234500        |
| Cantidad por paquete                   | 1               |
| Numerador - Paquetes por caja exterior | 1               |
| N.º de material (12NC)                 | 910503586401    |
| Peso neto (pieza)                      | 0,166 kg        |