



LuxSpace, recessed

DN570G CFRM-RML

LUXSPACE 2 ACC.

Klienci szukają możliwości zoptymalizowania wszystkich posiadanych zasobów — czyli nie tylko kosztów bieżących (energii itd.), ale również zasobów ludzkich. Ograniczenie poboru energii ma priorytet, ale nie może się odbywać kosztem samopoczucia pracowników, którzy potrzebują odpowiednich warunków do efektywnej pracy, ani klientów, którzy oczekują miłej atmosfery zakupowej. Oprawa LuxSpace gwarantuje doskonałe połączenie skuteczności świetlnej, komfortu wizualnego i wyglądu, bez jakiegokolwiek uszczerbku dla jakości światła (oddawania i jednordności barw). Oferuje wiele opcji pozwalających uzyskać żądaną atmosferę niezależnie od zastosowania.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Rodzina produktów	DN570G [LUXSPACE 2 ACC.]
Tier	Specyfikacja
Mechanika i korpus	
Całkowita wysokość	43 mm
Całkowita średnica	200 mm
Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)	
Początkowa chromaticzność	0
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	DN570G CFRM-RML

Pełna nazwa produktu	DN570G CFRM-RML
Full EOC	871829193236900
Kod zamówienia	93236900
Materiał Nr (12NC)	910503586403
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8718291932369
Numerator - Packs per outer box	1
EAN/UPC – Opakowanie	8718291932369