



LuxSpace, recessed

DN570G CFRM-RML

LUXSPACE 2 ACC.

Высокоэффективные и экономичные потолочные светодиодные светильники для внутреннего освещения офисов, предприятий розничной торговли, медицинских центров, гостиниц и аэропортов. Создает мягкое естественное освещение, обеспечивая зрительный комфорт. Легко устанавливается в потолок благодаря тонкому и узкому ободу. Модель без обода подходит для установки в гипсокартонные потолки. К модели предлагается четыре типа оптики на выбор: с высокой отражающей способностью, с гранями, матовая и белая. Светильники LuxSpace подходят для центрального аварийного освещения от постоянного тока, а также способны работать в аварийном режиме от одной батареи в течение 3 часов. LuxSpace предлагает превосходное сочетание эффективности, комфорта и дизайна без снижения качества освещения: цветопередачи и однородности цвета.

Данные о продукции

Общая информация	
Код семейства продуктов	DN570G [LUXSPACE 2 ACC.]
Лестница ценности	Параметры
Механические компоненты и корпус	
Общая высота	43 мм
Общий диаметр	200 мм
Первоначальная производительность (соответствие МЭК)	
Начальная цветность	0
Данные об изделии	
Название продукта для заказа	DN570G CFRM-RML

Полное название продукта	DN570G CFRM-RML
Полный код продукта	871829193236900
Код заказа	910503586403
Материал № (12NC)	910503586403
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8718291932369
Нумератор — упаковок на внешний короб	1
EAN/UPC — короб	8718291932369