

PHILIPS

Lighting



LuxSpace Mini, recessed

DN560B LED12S/830 PSED-VLC-E F PG WH

LuxSpace2 Mini Low height recessed - LED Module, system flux 1200 lm - 830 sıcak beyaz - Power supply unit with DALI interface external, DC compatible for central emergency lighting - Facetted reflector - Protection glass - White

Müşteriler kendi kaynaklarını optimize etmek istiyor, bu da yalnızca işletme maliyetlerini değil (enerji vb.) aynı zamanda insan kaynaklarını da kapsıyor. Bu nedenle enerji tasarrufları bir önceliktir, ancak bunların, daha üretken olmak için hoş bir ortama ihtiyaç duyan çalışanların sağlığı veya alış veriş deneyimlerinden keyif almak isteyen müşteriler üzerinde olumsuz etkilerinin olmaması gerekir. LuxSpace, aydınlatma performansını (renk oluşturma ve renk eş yayılımı) etkilemeden verimlilik, ışık konforu ve tasarımın mükemmel bir kombinasyonunu sunuyor. Tüm uygulamalarda istenen ortamı oluşturmak için çok çeşitli seçenekler sunuyor.

Ürün veri

Genel Bilgiler		Sürücü/güç ünitesi/trafo	PSED-E [Power supply unit with DALI interface external, DC compatible for central emergency lighting]
Işık kaynağı sayısı	1 [1 pc]	Sürücü dahildir	Evet
Lamba ailesi kodu	LED12S [LED Module, system flux 1200 lm]	Optik sistem türü	F [Facetted reflector]
Işık kaynağı rengi	830 sıcak beyaz	Optik kapak/lens türü	PG [Protection glass]
Kapak Tabanı	- [-]	Aydınlatma armatürü ışık ışını yayılması	80°
Değiştirilebilir ışık kaynağı	Hayır	Acil durum aydınlatması	No [-]
Sürücü birimi sayısı	1 unit	Kontrol arayüzü	DALI
Sürücü	-		

LuxSpace Mini, recessed

Bağlantı	İtmeli konektör ve çekerek çıkarmalı konektör
Kablo	-
Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı II
Ateşleme teli testi	Sıcaklık 850 °C, süre 5 sn
Alev alma işareti	F [For mounting on normally flammable surfaces]
CE işareti	CE mark
ENEC işareti	ENEC mark
UL işareti	Hayır
Garanti süresi	5 yıl
Dekoratif aksesuarlar	No [-]
Remarks	*-Per Lighting Europe guidance paper "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018": statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example B10. Therefore the median useful life (B50) value also represents the B10 value.
Sabit ışık çıkışı	No
MCB'deki ürün sayısı	24
RoHS işareti	-
Product Family Code	DN560B [LuxSpace2 Mini Low height recessed]
Birleşik parlama derecesi CEN	22

Işık Teknik Ayrıntıları

Optical cover/lens type accessory	PG [Protection glass]
-----------------------------------	------------------------

Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler

Giriş Voltajı	220 to 240 V
Giriş Frekansı	50 ila 60 Hz
Kalkış Akımı	20,4 A
Ani akım süresi	0,195 ms
Güç Faktörü (Min)	0.9

Kontroller ve Dimming

Dim Edilebilir	Evet
----------------	------

Mekanik Ayrıntılar ve Muhafaza

Muhafaza konfigürasyonu	No [-]
Muhafaza Malzemesi	Alüminyum döküm
Reflektör malzemesi	Polikarbonat alüminyum kaplamalı
Optik sistem malzemesi	Polycarbonate
Optik kapak/lens malzemesi	Polikarbonat
Sabitleme malzemesi	Steel

Optik kapak/lens kaplaması	Buzlu
Toplam yükseklik	72 mm
Toplam çap	164 mm
Renk	White

Onay ve Uygulama

Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP20/54 [Parmak korumalı; toz birikmesine karşı korumalı, sıçramaya dayanıklı]
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK02 [0.2 J standard]

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Başlangıçtaki ışık Akısı	1150 lm
Işık akısı toleransı	+/-10%
LED'li aydınlatma armatürü başlangıç verimi	99 lm/W
Başlangıçtaki İlişkili Renk Sıcaklığı	3000 K
Başlangıçtaki Renksel Geriverim İndeksi	>80
Başlangıç Renk Türü	(0.43, 0.40) SDCM <3
Başlangıç girişi gücü	11.6 W
Güç tüketimi toleransı	+/-10%

Zaman İçindeki Performansı (IEC Uyumlu)

Control gear failure rate at median useful life 50000 h	5 %
Lümen sürekliliği, 25° C - 50.000 sa	L90
faidalı kullanım ömrü sonunda	

Uygulama Koşulları


Ortam sıcaklığı aralığı	+10 to +25 °C
Performance ambient temperature Tq	25 °C
Maksimum dim seviyesi	1%

Ürün Verileri

Tam ürün kodu	871829193652700
Sipariş ürün adı	DN560B LED12S/830 PSED-VLC-E F PG WH
EAN/UPC - Ürün	8718291936527
Sipariş kodu	93652700
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	1
Malzeme No. (12NC)	910503586431
Net Ağırlık (Parça Başı)	0.816 kg

LuxSpace Mini, recessed

Boyutlu çizim



LuxSpace gen2 Mini DN560B-DN561C

