



LuxSpace Mini, recessed

DN560B LED12S/830 PSE-E C WH SG-O

LuxSpace2 Mini Low height recessed, LED module, system flux 1200 lm, 830 varmvit, Nätaggregat, DC-kompatibelt, externt, Höglanspolerad spegelloptik, Vit RAL 9003

Våra kunder vill optimera alla sina resurser, och det betyder inte bara deras driftskostnader (energi osv.) utan även användarkostnader där de ser mycket större inverkan på avkastningen. Därför är LuxSpace utformat för att ge den perfekta kombinationen av effektivitet, visuell komfort och design, utan att kompromissa med belysningsprestanda (färgåtergivning och ljusfördelning). Det erbjuder ett brett utbud av alternativ för att skapa önskad atmosfär för att stödja användarkomfort, oavsett applikation.

Produktdata

Allmän information

Lampfamiljskod	LED12S [LED module, system flux 1200 lm]
Socket	- [-]
Utbytbar ljuskälla	Nej
Antal driftdonsenheter	1 enhet
Driftdon	-
Driftdon ingår	Ja
Kommentarer	* – Enligt Lighting Europes vägledande dokument "Evaluating performance of LED based luminaires – januari 2018": Rent statistiskt finns det inte någon relevant skillnad i bibehållet ljusflöde

mellan B50 och till exempel B10. Därför gäller B50:s värde för snittlivslängd även B10.

Produktfamiljskod	DN560B [LuxSpace2 Mini Low height recessed]
Lighting Technology	LED
Värde trappa	Specifikation
CE-märkning	Ja
Garantitid	5 år
Säkerhetsmärkning, antändlighet	För montering på normalantändliga ytor
ENEC-märkning	ENEC-märkning
Glödtrådtest	Temperatur 850 °C, varaktighet 5 s

LuxSpace Mini, recessed

EU RoHS-kompatibel	Nej
--------------------	-----

Ljusteknik

Ljusflöde	980 lm
Korrelerad färgtemperatur (nom)	3000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	84 lm/W
Färgåtergivningindex	>80
Ljuskällans färg	830 varmvit
Optiktyp	Högglastpolerad spegeloptik
Typ av optisk kåpa	-
Armaturens ljusstrålefördelning	80°
Enhettlig bländmärkning	25

Drift och elektricitet

Ingångsspänning	220–240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingående ström	18 A
Ingåendetid	0,24 ms
Effektförbrukning	11,6 W
Effektfaktor (fraktion)	0.9
Anslutning	Tryckanslutning och draggänga
Kabel	-
Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (max)	32

Temperatur

Omgivningstemperatur	+10 till +25 °C
----------------------	-----------------

Styrenheter och dimring

Dimbar	Nej
Driftdon/strömenhet/transformator	Nätaggregat, DC-kompatibelt, externt
Konstant ljusflöde	Nej

Mekanik och armaturhus

Armaturhusets material	Pressgjuten aluminium
Material i reflektor	Belagd med polykarbonat och aluminium
Material i optiken – LOV	Polykarbonat
Optisk kupa/linsmaterial – LOV	Polykarbonat
Fixation material	Stål

Armaturhusets färg	Vit RAL 9003
--------------------	--------------

Ytbehandling på optikavskärmning/lins – LOV	Frostad
---	---------

Total höjd	72 mm
------------	-------

Total diameter	164 mm
----------------	--------

Användning och godkännande

Kod för kapslingsklass	IP20 [Petskyddad]
------------------------	-------------------

Skyddskod för mekanisk påverkan	IK02 [0,2 J standard]
---------------------------------	-----------------------

Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass II
-----------------	-------------------

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Tolerans för ljusflöde	+/-10%
------------------------	--------

Initial kromaticitet	(0.43, 0.40) SDCM <3
----------------------	----------------------

Energiförbrukningstolerans	+/-10%
----------------------------	--------

Prestanda över tid (IEC-kompatibel)

Felfrekvens för styrsystemet vid snittlivslängd på 50 000 tim	5 %
---	-----

Bibehållet ljusflöde (vid snittlivslängd* på 50 000 tim)	L90
--	-----

Användningsförhållanden

Prestanda omgivningstemperatur Tq	25 °C
-----------------------------------	-------

Lämplig för slumpmässig brytning	Ja
----------------------------------	----

Produktdata

Beställningsproduktnamn	DN560B LED12S/830 PSE-E C WH SG-O
-------------------------	-----------------------------------

Fullständigt produktnamn	DN560B LED12S/830 PSE-E C WH SG-O
--------------------------	-----------------------------------

Full EOC	871829193659600
----------	-----------------

Beställningsnummer	93659600
--------------------	----------

Materialnummer (12NC)	910503586438
-----------------------	--------------

SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
-------------------------------------	---

EAN/UPC - Produkt/fodral	8718291936596
--------------------------	---------------

Räknare - antal förpackningar per kartong	1
---	---

EAN/UPC - Hölje	8718291936596
-----------------	---------------

LuxSpace Mini, recessed

Måttskiss

