



# LuxSpace Mini, recessed

## DN561B LED12S/830 PSU-E WR WH

LuxSpace2 Mini Deep recessed, LED module, system flux 1200 lm, 830 varmhvit, DC-kompatibel strømforsyningsenhet, ekstern, Hvit reflektor uten rasterfilter, Hvit

Kundene er opptatt av å utnytte ressursene sine best mulig. Besparelser på drift og energi er viktig, men like viktig er det å ta vare på de ansattes arbeidsmiljø og kundenes opplevelse i butikken eller foretningen. LuxSpace er den perfekte kombinasjonen av effektivitet, komfort og design uten at det går på bekostning av lysytelsen (fargegjengivelse og -ensartethet). Uavhengig av bruksområde kan du velge mellom en rekke alternativer for å skape den helt riktige belysningen.

### Produktdata

| Generell informasjon    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Teknisk belysning     |                                                 |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| Lampefamiliekode        | LED12S [LED module, system flux 1200 lm]                                                                                                                                                                                                                                                              | Produktseriekode      | DN561B [LuxSpace2 Mini Deep recessed]           |
| Sokkelbase              | - [-]                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Lighting Technology   | LED                                             |
| Lyskilden kan byttes ut | Nei                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Verditrapp            | Spesifikasjon                                   |
| Antall utstyrsenheter   | 1 enhet                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CE-merke              | Ja                                              |
| Forkobling              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Garantiperiode        | 5 år                                            |
| Driver inkludert        | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Brennbarhetsmerke     | For montering på normalt antennebare overflater |
| Merknader               | * – I henhold til Lighting Europes veiledende dokument "Evaluating performance of LED based luminaires – januar 2018": Rent statistisk finnes det ikke noen relevant forskjell i lumenvedlikehold mellom B50 og for eksempel B10. Derfor gjelder B50s verdi for gjennomsnittlig levetid også for B10. | ENEC-merke            | ENEC-merke                                      |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Test av glødetråd     | Temperatur 850 °C, varighet 5 sek               |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | I samsvar med EU RoHS | Nei                                             |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Lysytelse             | 1 100 lm                                        |

## LuxSpace Mini, recessed

|                                           |                                  |
|-------------------------------------------|----------------------------------|
| Korrelert fargetemperatur (nom)           | 3000 K                           |
| Lysutbytte (vurdert) (Nom)                | 95 lm/W                          |
| Fargegjengivelsesindeks (CRI)             | >80                              |
| Lyskildefarge                             | 830 varmhvit                     |
| Optisk type                               | Hvit reflektor uten rasterfilter |
| Type optisk deksel                        | -                                |
| Armatur lysstråle spredning               | 75°                              |
| Enhetlig rangering av blendingstall (CEN) | 25                               |

### Drift og elektronikk

|                                        |                                     |
|----------------------------------------|-------------------------------------|
| Inngangsspenning                       | 220 til 240 V                       |
| Line Frequency                         | 50 to 60 Hz                         |
| Startstrøm                             | 18 A                                |
| Innløpstid                             | 0,24 ms                             |
| Effektforbruk                          | 11,6 W                              |
| Effektfaktor (brøk)                    | 0.9                                 |
| Tilkobling                             | Push-in-kontakt og strekkavlastning |
| Kabel                                  | -                                   |
| Antall produkter på MCB på 16 A type B | 32                                  |

### Temperatur

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Omgivelsestemperatur | +10 til +25 °C |
|----------------------|----------------|

### Kontroller og dimming

|                                 |                                             |
|---------------------------------|---------------------------------------------|
| Kan dimmes                      | Nei                                         |
| Driver/kraftenhet/transformator | DC-kompatibel strømforsyningsenhet, ekstern |
| Konstant lyseffekt (CLO)        | Nei                                         |

### Mekanikk og innfatning

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Innfatningsmateriale         | Formstøpt aluminium             |
| Reflektormateriale           | Belegg av polykarbonataluminium |
| Optisk materiale             | Polykarbonat                    |
| Optisk deksel/linsemateriale | Polykarbonat                    |
| Fixation material            | Stål                            |
| Innfatningsfarge             | Hvit                            |

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Optisk deksel/linsefinish | Matt   |
| Total høyde               | 86 mm  |
| Total diameter            | 164 mm |

### Godkjenning og bruksområde

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Ingress beskyttelseskode      | IP20 [Fingerbeskyttet] |
| Mekanisk støtbeskyttelseskode | IK02 [0,2 J standard]  |
| IEC-beskyttelsesklasse        | Sikkerhetsklasse II    |

### Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Lysstrømstoleranse      | +/-10%               |
| Innledende kromatisitet | (0.43, 0.40) SDCM <3 |
| Strømforbrukstoleranse  | +/-10%               |

### Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

|                                                                  |                |
|------------------------------------------------------------------|----------------|
| Feilfrekvens for styreutstyr ved median brukstid på 50 000 timer | 5 %            |
| Lumenvedlikehold ved median brukstid*                            | L90<br>50000 h |


### Bruksforhold

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Ytelse omgivelsestemperatur Tq | 25 °C |
| Egnet for tilfeldig veksling   | Ja    |

### Produktdata

|                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Produktnavn for bestilling        | DN561B LED12S/830 PSU-E WR WH |
| Fullstendig produktnavn           | DN561B LED12S/830 PSU-E WR WH |
| Full EOC                          | 871829193672500               |
| Bestillingskode                   | 93672500                      |
| Materialenr. (12NC)               | 910503586451                  |
| SAP-teller – antall per pakke     | 1                             |
| EAN/UPC – produkt/boks            | 8718291936725                 |
| SAP-teller – pakker per utvendige | 1                             |
| EAN/UPC – boks                    | 8718291936725                 |

## Målskisse



## LuxSpace Mini, recessed

