



LuxSpace empotrable

DN570B LED20S/830 PSED-VLC-E C PG WH

LUXSPACE 2 COMPACT LOW HEIGHT - LED Module, system flux 2000 lm - 830 blanco cálido - Unidad de fuente de alimentación con interfaz DALI externa, compatible con CC para iluminación de emergencia central - Óptica de alto brillo - Cristal de protección - Blanco RAL 9003

Para los clientes los ahorros energéticos son una prioridad. LuxSpace proporciona la combinación perfecta de eficiencia, comodidad y diseño sin renunciar al rendimiento lumínico (uniformidad y buen índice de reproducción cromática). Ofrece una amplia gama de opciones para crear el ambiente deseado, sea cual sea la aplicación.

Datos del producto

Información general			
Número de fuentes de luz	1 [1 pieza]	Tipo de óptica	C [Óptica de alto brillo]
Código familia de lámparas	LED20S [LED Module, system flux 2000 lm]	Tipo lente/cubierta óptica	PG [Cristal de protección]
Temperatura de color	830 blanco cálido	Apertura de haz de luz de la luminaria	80°
Base de casquillo	- [-]	Iluminación de emergencia	No [-]
Fuente de luz sustituible	No	Interfaz de control	DALI
Número de unidades de equipo	1	Connection	Conector push-in y retenedor
Equipo	-	Cable	No
Driver/unidad de potencia/transformador	PSED-E [Unidad de fuente de alimentación con interfaz DALI externa, compatible con CC para iluminación de emergencia central]	Clase de protección IEC	Seguridad clase II
Driver incluido	Si	Test del hilo incandescente	Temperatura 850 °C, duración 5 s
		Marca de inflamabilidad	F [F]
		Marca CE	Marcado CE
		Certificado ENEC	Marcado ENEC
		Certificado UL	No
		Período de garantía	5 años

LuxSpace empotrable

Accesorios decorativos	No [-]
Remarks	*-Per Lighting Europe guidance paper "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018": statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example B10. Therefore the median useful life (B50) value also represents the B10 value.
Flujo luminoso constante	No
Número de productos en MCB	24
Certificado RoHS	No
Product Family Code	DN570B [LUXSPACE 2 COMPACT LOW HEIGHT]
Índice de deslumbramiento unificado CEN	22

Datos técnicos de la luz

Optical cover/lens type accessory	PG [Cristal de protección]
-----------------------------------	-----------------------------

Operativos y eléctricos

Tensión de entrada	220-240 V
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Voltaje de señal de control	0-16 V DC DALI
Corriente de arranque	20,4 A
Tiempo de irrupción	0,195 ms
Factor de potencia (mín.)	0,9

Controles y regulación

Regulable	Si
-----------	----

Mecánicos y de carcasa

Configuración de la carcasa	BV [Versión básica]
Material de la carcasa	Aluminio fundido
Material del reflector	Policarbonato revestido de aluminio
Material óptico	PC
Material cubierta óptica/lente	Policarbonato
Material de fijación	Steel
Acabado cubierta óptica/lente	Mate
Altura total	96,5 mm
Diámetro total	214 mm
Color	Blanco RAL 9003

Aprobación y aplicación

Código de protección de entrada	IP20/54 [Protección de los dedos; protección frente a la acumulación de polvo, protección frente a salpicaduras]
Índice de protección frente a choque mecánico	IK02 [IK02]

Rendimiento inicial (conforme con IEC)

Flujo lumínico inicial	2100 lm
Tolerancia de flujo lumínico	+/-10%
Eficacia de la luminaria LED inicial	111 lm/W
Índice inic. de temperatura de color	3000 K
Inic. Índice de reproducción del color	>80
Cromacidad inicial	(0.43, 0.40) SDCM <3
Potencia de entrada inicial	19 W
Tolerancia de consumo de energía	+/-10%

Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)

Control gear failure rate at median useful life 50000 h	5 %
Lumen maintenance at median useful life* 50000 h	L90

Condiciones de aplicación


Rango de temperatura ambiente	+10 °C a +25 °C
Performance ambient temperature Tq	25 °C
Nivel máximo de regulación	1%

Datos de producto

Código de producto completo	871829193077800
Nombre de producto del pedido	DN570B LED20S/830 PSED-VLC-E C PG WH
EAN/UPC - Producto	8718291930778
Código de pedido	93077800
Cantidad por paquete	1
Numerador - Paquetes por caja exterior	1
N.º de material (12NC)	910503590115
Peso neto (pieza)	1,246 kg

LuxSpace empotrable


Plano de dimensiones




LuxSpace gen2 DN570B-DN572B

Datos fotométricos

DN570B PSED-E 1xLED20S/830 C PG



DN570B PSED-E 1xLED20S/830 C PG



IFGU1_DN570B PSED-E 1xLED20S830 C PG.EPS

IFPC1_DN570B PSED-E 1xLED20S830 C PG.EPS

