



# LuxSpace, recessed

## DN571B LED12S/830 PSED-VLC-E C WH

LUXSPACE 2 COMPACT DEEP - LED Module, system flux 1200 lm - 830 sıcak beyaz - Power supply unit with DALI interface external, DC compatible for central emergency lighting - High-gloss mirror - White

Müşteriler kendi kaynaklarını optimize etmek istiyor, bu da yalnızca işletme maliyetlerini değil (enerji vb.) aynı zamanda insan kaynaklarını da kapsıyor. Bu nedenle enerji tasarrufları bir öncelik, ancak bunların çalışanların performansı üzerinde olumsuz bir etkiye yol açmaması gerekiyor, çalışanlar daha üretken olmak için hoş bir ortama ihtiyaç duyuyor ve müşteriler alış veriş deneyiminden keyif almak istiyor. LuxSpace, aydınlatma performansını (renk geriverimi ve renk homojenliği) etkilemeden mükemmel verimlilik, ışık konforu ve tasarım kombinasyonu sunuyor. Uygulama fark etmeksizin istenen ambiyansı oluşturmak için çeşitli seçenekler sunuyor.

### Ürün veri

Genel Bilgiler	
Işık kaynağı sayısı	1 [ 1 pc]
Lamba ailesi kodu	LED12S [ LED Module, system flux 1200 lm]
Işık kaynağı rengi	830 sıcak beyaz
Kapak Tabanı	- [ -]
Değiştirilebilir ışık kaynağı	Hayır
Sürücü birimi sayısı	1 unit
Sürücü	-
Sürücü/güç ünitesi/trafo	PSED-E [ Power supply unit with DALI interface external, DC compatible for central emergency lighting]
Sürücü dahildir	Evet

Optik sistem türü	C [ High-gloss mirror]
Optik kapak/lens türü	No [ -]
Aydınlatma armatürü ışık ışını yayılması	70°
Acil durum aydınlatması	No [ -]
Kontrol arayüzü	DALI
Bağlantı	İtmeli konektör ve çekerek çıkarmalı konektör
Kablo	-
Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı II
Ateşleme teli testi	Sıcaklık 850 °C, süre 5 sn
Alev alma işareti	F [ For mounting on normally flammable surfaces]

## LuxSpace, recessed

CE işareti	CE mark
ENEC işareti	ENEC mark
UL işareti	Hayır
Garanti süresi	5 yıl
Dekoratif aksesuarlar	No [ -]
Remarks	*-Per Lighting Europe guidance paper "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018": statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example B10. Therefore the median useful life (B50) value also represents the B10 value.
Sabit ışık çıkışı	No
MCB'deki ürün sayısı	24
RoHS işareti	-
Product Family Code	DN571B [ LUXSPACE 2 COMPACT DEEP]
Birleşik parlama derecesi CEN	19

### Işık Teknik Ayrıntılar

Optical cover/lens type accessory	No [ -]
-----------------------------------	---------

### Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler

Giriş Voltajı	220 to 240 V
Giriş Frekansı	50 ila 60 Hz
Kontrol sinyali voltajı	0-16 V DC DALI
Kalkış Akımı	20,4 A
Ani akım süresi	0,195 ms
Güç Faktörü (Min)	0.9

### Kontroller ve Dimming

Dim Edilebilir	Evet
----------------	------

### Mekanik Ayrıntılar ve Muhafaza

Muhafaza konfigürasyonu	BV [ Basic version]
Muhafaza Malzemesi	Dökme alüminyum
Reflektör malzemesi	Polikarbonat alüminyum kaplamalı
Optik sistem malzemesi	Polycarbonate
Optik kapak/lens malzemesi	Polikarbonat
Sabitleme malzemesi	Steel
Optik kapak/lens kaplaması	Buzlu
Toplam yükseklik	119 mm
Toplam çap	214 mm

Renk	White
------	-------

### Onay ve Uygulama

Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP20 [ Parmak korumalı]
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK02 [ 0.2 J standard]

### Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Başlangıçtaki Işık Akısı	1300 lm
Işık akısı toleransı	+/-10%
LED'li aydınlatma armatürü başlangıç verimi	118 lm/W
Başlangıçtaki İlişkili Renk Sıcaklığı	3000 K
Başlangıçtaki Renksel Geriverim İndeksi	>80
Başlangıç Renk Türü	(0.43, 0.40) SDCM <3
Başlangıç giriş gücü	11 W
Güç tüketimi toleransı	+/-10%

### Zaman İçindeki Performansı (IEC Uyumlu)

Control gear failure rate at median useful life 50000 h	5 %
Lümen sürekliliği, 25° C - 50.000 sa faydalı kullanım ömrü sonunda	L90


### Uygulama Koşulları

Ortam sıcaklığı aralığı	+10 to +25 °C
Performance ambient temperature Tq	25 °C
Maksimum dim seviyesi	1%

### Ürün Verileri

Tam ürün kodu	871829193107200
Sipariş ürün adı	DN571B LED12S/830 PSED-VLC-E C WH
EAN/UPC - Ürün	8718291931072
Sipariş kodu	93107200
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	1
Malzeme No. (12NC)	910503593115
Net Ağırlık (Parça Başı)	1,080 kg


Boyutlu çizim




LuxSpace gen2 DN570B-DN572B

Fotometrik bilgi

DN571B PSED-E 1xLED12S/830 C



DN571B PSED-E 1xLED12S/830 C



IFGU1\_DN571B PSED-E 1xLED12S830 C.EPS

IFPC1\_DN571B PSED-E 1xLED12S830 C.EPS

