

PHILIPS

Lighting



TCW060

TCW060 1xTL-D18W HF

1, MASTER TL-D, 18 W, 19 W, Ηλεκτρονικός, υψηλής συχνότητας

Σχεδιασμένο για χρήση σε απαιτητικά περιβάλλοντα, το TCW060 είναι ένα οικονομικό, συμπαγές αδιάβροχο φωτιστικό. Διατίθενται αποκλειστικές εκδόσεις για τους λαμπτήρες TL-D και TL5. Με προστασία IP65 από εισροή ξένων σωμάτων και αποκλειστική λειτουργία με ηλεκτρονικό μπάλαστ, πρόκειται για μία ανταγωνιστική και ενεργειακά αποδοτική λύση για υγρούς χώρους – έχοντας το ίδιο κόστος με εκείνο μιας ηλεκτρομαγνητικής λύσης. Ένα εύκαμπτο κλιπ οροφής διευκολύνει την εγκατάσταση και συντήρηση.

Δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες	
Κωδικός σειράς λαμπτήρων	TL-D [MASTER TL-D]
Αριθμός οργάνων	1 μονάδα
Σύστημα ελέγχου	HF [Ηλεκτρονικός, υψηλής συχνότητας]
Σήμανση CE	Ναι
Περίοδος εγγύησης	3 έτη
Σήμανση ευφλεκτότητας	-
Σήμανση ENEC	-
Δοκιμή αντοχής καλωδίων σε καύση	Θερμοκρασία 650 °C, διάρκεια 5 s
Συμβατότητα με την οδηγία RoHS της ΕΕ	Ναι

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού

Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική)	-
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	-
Αριθμός φωτεινών πηγών	1
Γωνία δέσμης φωτεινής πηγής	- μοίρα(ες)
Χρώμα πηγής φωτός	-

Τύπος καλύμματος οπτικού συστήματος	Πολυανθρακικό μπολ/κάλυμμα, πρισματικό
Διάχυση φωτεινής δέσμης φωτιστικού	-
Βαθμός Συνδυασμένης Θάμβωσης	25


Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

Τάση εισόδου	220 έως 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Αρχική κατανάλωση ισχύος CLO	Not applicable W
Ρεύμα εκκίνησης	15 A
Χρόνος εκκίνησης	0,37 ms
Κατανάλωση ενέργειας	18 19 W
Συντελεστής ισχύος (Κλάσμα)	0.9
Σύνδεση	Βιδωτό μπλοκ σύνδεσης 3 πόλων
Καλώδιο	-
Πλήθος ανά MCB (16 A Τύπος B) (μέγ.)	15

TCW060

Θερμοκρασία	
Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	-15 έως +25 °C
Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Με ρύθμιση έντασης	Όχι
Σταθερή απόδοση φωτισμού	Όχι
Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα	
Υλικό ανακλαστήρα	Χάλυβας
Υλικό οπτικού συστήματος	Πολυανθρακικό
Τύπος εξαρτ. καλύμματος/φακού οπτικού συστήματος	Πολυανθρακικό
Απόσταση σημείου σπρέωσης (ονομ.)	350 mm
Χρώμα περιβλήματος	Γκρι
Συνολικό μήκος	660 mm
Συνολικό πλάτος	86 mm
Συνολικό ύψος	90 mm
Διαστάσεις (Υψος x Πλάτος x Βάθος)	90 x 86 x 660 mm
Έγκριση και Εφαρμογή	
Βαθμός προστασίας από τις εισροές	IP65 [Με προστασία κατά της εισχώρησης σκόνης και πίδακα νερού]
Κωδικός προστασίας από μηχαν. κρούσεις	IK08 [5 J Ανθεκτικό στους βανδαλισμούς]
Κατηγορία προστασίας IEC	Κατηγορία ασφαλείας I

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	A	B
TCW060 1xTL-D18W HF	350 mm	660 mm

Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)	
Ανοχή κατανάλωσης ισχύος	+/-10%
Απόδοση με την πάροδο του χρόνου (συμβατή με IEC)	
Ρυθμός αστοχίας μετασχηματιστή στις 5.000 ώρες	0,01 %
Προϋποθέσεις εφαρμογής	
Μέγιστο επίπεδο ρύθμισης έντασης	Δεν εφαρμόζεται
Κατάλληλο για τυχαίους κύκλους on/off	Όχι
Στοιχεία προϊόντος	
Όνομα παραγγελίας προϊόντος	TCW060 1xTL-D18W HF
Πλήρες όνομα προϊόντος	TCW060 1xTL-D18W HF
Full EOC	871155981377699
Κωδικός παραγγελίας	81377699
Αρ. υλικού (12NC)	910503610618
Τοπικός κωδικός	TCW060/118HF
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8711559813776
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	12
EAN/UPC - Κιβώτιο	8711559813875

