



TCW060

TCW060 2xTL-D18W HF

2, MASTER TL-D, 18 W, 36 W, Electronic de înaltă frecvență

Conceput pentru utilizarea în medii solicitante, TCW060 este un aparat de iluminat economic, compact și etanș la apă. Variante dedicate sunt disponibile pentru lămpi TL-D și TL5. Cu protecție împotriva apei și prafului IP65 și funcționând numai pe bază de echipamente electronice, aceasta este o soluție eficientă energetic pentru spațiile umede – la același preț ca și o soluție electromagnetică. O clemă flexibilă pentru tavan face posibilă instalarea și întreținerea ușoară.

Catalog de date


Informații generale		Indice unificat de orbire CEN	
Cod familie lămpi	TL-D [MASTER TL-D]	25	
Număr de unități de echipament	1 unitate		
Echipament	HF [Electronic de înaltă frecvență]	Funcționare și sistem electric	
Marcaj CE	Da	Tensiune de intrare	De la 230 până la 240 V
Perioadă de garanție	3 ani	Frecvență linie	50 to 60 Hz
Marcaj de inflamabilitate	-	Consum inițial de energie CLO	Not applicable W
Marcaj ENEC	-	Curent de pornire	15 A
Test de incandescență	Temperatură 650 °C, durată 5 s	Timp pornire	0,37 ms
În conformitate cu RoHS	Da	Consum de curent	18 36 W
Date tehnice lumină		Factor de putere (fracție)	0.9
Temperatură de culoare corelată (nom.)	-	Conexiune	Bloc de conectare prin înșurubare
Indice de redare a culorilor (IRC)	-	Cablu	-
Număr de surse de lumină	2	Număr de produse pe MCB de 16 A tip B	15
Unghi de distribuție sursă de lumină	- °	Temperatură	
Culoare sursă de lumină	-	Interval temperatură ambientală	De la -15 până la +25 °C
Tip capac optic/lentilă	Glob/capac prismatic din policarbonat	Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase	
Lățime fascicul de lumină corp de iluminat	-	Cu reglarea intensității luminoase	Nu

TCW060

Flux luminos constant	Nu
Sistem mecanic și carcasă	
Material reflector	Oțel
Material sistem optic	Polycarbonat
Capac optic/material lentilă	Polycarbonat
Distanță lungime punct de fixare (nom.)	350 mm
Culoare carcasă	Gri
Lungime totală	660 mm
Lățime totală	136 mm
Înălțime totală	90 mm
Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime)	90 x 136 x 660 mm
Aprobare și aplicație	
Cod protecție împotriva infiltrărilor	IP65 [Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă]
Cod de protecție împotriva impactului mecanic	IK08 [5 J rezistent la vandalizare]
Clasă de protecție IEC	Clasa de siguranță I
Performanță inițială (conformitate IEC)	
Toleranță consum de energie	+/-10%

Performanță în timp (conformitate IEC)	
Rată de defectare balast la 5.000 h	0,01 %
Condiții de utilizare	
Nivel maxim de reglare a intensității luminoase	Nu se aplică
Adecvat pentru comutare aleatorie	Nu
Date despre produs	
Nume comandă produs	TCW060 2xTL-D18W HF
Numele complet al produsului	TCW060 2xTL-D18W HF
Full EOC	871155981378399
Cod de comandă	81378399
Număr material (12NC)	910503610718
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8711559813783
Numărător SAP – Pachete per exterior	9
EAN/UPC – Cutie	8711559813882

Cote



Product	A	B
TCW060 2xTL-D18W HF	350 mm	660 mm

