



# TCW060

## TCW060 2xTL-D18W HF

2, MASTER TL-D, 18 W, 36 W, Elektroniskt HF-driftdon

TCW060 är en ekonomisk, kompakt och vattentät armatur för krävande miljöer. Armaturen finns i utförande för både TL-D- och TL5-lysrör. Armaturen, som har kapslingsklass IP65, finns endast i utförande med HF-don. TCW060 är en konkurrenskraftig och energibesparande belysningslösning för våta utrymmen – till samma kostnad som en belysningslösning med EM-don. En flexibel takklämma underlättar installation och underhåll.


### Produktdata

| Allmän information              |                                    | Enhetlig bländmärkning                           |                              |
|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
| Lampfamiljskod                  | TL-D [MASTER TL-D]                 | 25                                               |                              |
| Antal driftdonsenheter          | 1 enhet                            | Drift och elektricitet                           |                              |
| Driftdon                        | HF [Elektroniskt HF-driftdon]      | Ingångsspänning                                  | 230–240 V                    |
| CE-märkning                     | Ja                                 | Line Frequency                                   | 50 to 60 Hz                  |
| Garantitid                      | 3 år                               | Initial CLO-energiförbrukning                    | Not applicable W             |
| Säkerhetsmärkning, antändlighet | –                                  | Ingående ström                                   | 15 A                         |
| ENEC-märkning                   | –                                  | Ingåendetid                                      | 0,37 ms                      |
| Glödtrådtest                    | Temperatur 650 °C, varaktighet 5 s | Effektförbrukning                                | 18 36 W                      |
| EU RoHS-kompatibel              | Ja                                 | Effektfaktor (fraktion)                          | 0.9                          |
| Ljusteknik                      |                                    | Anslutning                                       | Skruvkopplingsplint, 3-polig |
| Korrelerad färgtemperatur (nom) | –                                  | Kabel                                            | –                            |
| Färgåtergivningindex            | –                                  | Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) | 15                           |
| Antal ljuskällor                | 2                                  | (max)                                            |                              |
| Ljuskällans spridningsvinkel    | – °                                | Temperatur                                       |                              |
| Ljuskällans färg                | –                                  | Omgivningstemperatur                             | –15 till +25 °C              |
| Typ av optisk kåpa              | Prismatisk polykarbonatkupa/kåpa   |                                                  |                              |
| Armaturens ljusstrålefördelning | –                                  |                                                  |                              |

TCW060

|                                        |                                |
|----------------------------------------|--------------------------------|
| Styrenheter och dimring                |                                |
| Dimbar                                 | Nej                            |
| Konstant ljusflöde                     | Nej                            |
| Mekanik och armaturhus                 |                                |
| Material i reflektor                   | Stål                           |
| Material i optiken – LOV               | Polykarbonat                   |
| Optisk kupa/linsmaterial – LOV         | Polykarbonat                   |
| Fixeringspunkt, längdavstånd (nom)     | 350 mm                         |
| Armaturhusets färg                     | Grå                            |
| Total längd                            | 660 mm                         |
| Total bredd                            | 136 mm                         |
| Total höjd                             | 90 mm                          |
| Mått (höjd x bredd x djup)             | 90 x 136 x 660 mm              |
| Användning och godkännande             |                                |
| Kod för kapslingsklass                 | IP65 [Dammtät, strålskyddad]   |
| Skyddskod för mekanisk påverkan        | IK08 [5 J slagtålig/slagsäker] |
| Skyddsklass IEC                        | Säkerhetsklass I               |
| Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel) |                                |
| Energiförbrukningstolerans             | +/-10%                         |

Måttskiss



|                                           |                     |
|-------------------------------------------|---------------------|
| Prestanda över tid (IEC-kompatibel)       |                     |
| Driftdonsbortfall vid 5 000 tim           | 0,01 %              |
| Användningsförhållanden                   |                     |
| Max. dimringsnivå                         | Ej tillämpligt      |
| Lämplig för slumpmässig brytning          | Nej                 |
| Produktdata                               |                     |
| Beställningsproduktnamn                   | TCW060 2xTL-D18W HF |
| Fullständigt produktnamn                  | TCW060 2xTL-D18W HF |
| Full EOC                                  | 871155981378399     |
| Beställningsnummer                        | 81378399            |
| Materialnummer (12NC)                     | 910503610718        |
| SAP-Räknare – Antal per förpackning       | 1                   |
| EAN/UPC - Produkt/fodral                  | 8711559813783       |
| Räknare - antal förpackningar per kartong | 9                   |
| EAN/UPC - Hölje                           | 8711559813882       |

| Product             | A      | B      |
|---------------------|--------|--------|
| TCW060 2xTL-D18W HF | 350 mm | 660 mm |

