

# PHILIPS

## Lighting



# TCW060

## TCW060 1xTL-D36W HF

1, MASTER TL-D, 36 W, Elektroniskt HF-driftdon

TCW060 är en ekonomisk, kompakt och vattentät armatur för krävande miljöer. Armaturen finns i utförande för både TL-D- och TL5-lysrör. Armaturen, som har kapslingsklass IP65, finns endast i utförande med HF-don. TCW060 är en konkurrenskraftig och energibesparande belysningslösning för våta utrymmen – till samma kostnad som en belysningslösning med EM-don. En flexibel takklämma underlättar installation och underhåll.

### Produktdata

Allmän information	
Lampfamiljskod	TL-D [MASTER TL-D]
Antal driftdonsenheter	1 enhet
Driftdon	HF [Elektroniskt HF-driftdon]
CE-märkning	Ja
Garantitid	3 år
Säkerhetsmärkning, antändlighet	-
ENEC-märkning	-
Glödtrådstest	Temperatur 650 °C, varaktighet 5 s
EU RoHS-kompatibel	Ja
Ljusteknik	
Korrelerad färgtemperatur (nom)	-
Färgåtergivningindex	-
Antal ljuskällor	1
Ljuskällans spridningsvinkel	- °
Ljuskällans färg	-
Typ av optisk kåpa	Prismatisk polykarbonatkåpa/kåpa
Armaturens ljusstrålefördelning	-

Enhetlig bländmärkning	25
Drift och elektricitet	
Ingångsspänning	220–240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Initial CLO-energiförbrukning	Not applicable W
Ingående ström	15 A
Ingåendetid	0,37 ms
Effektförbrukning	36 W
Effektfaktor (fraktion)	0.9
Anslutning	Skruvkopplingsplint, 3-polig
Kabel	-
Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (max)	15
Temperatur	
Omgivningstemperatur	-15 till +25 °C

# TCW060

## Styrenheter och dimring

Dimbar	Nej
Konstant ljusflöde	Nej

## Mekanik och armaturhus

Material i reflektor	Stål
Material i optiken – LOV	Polykarbonat
Optisk kupa/linsmaterial – LOV	Polykarbonat
Fixeringspunkt, längdavstånd (nom)	900 mm
Armaturhusets färg	Grå
Total längd	1 270 mm
Total bredd	86 mm
Total höjd	90 mm
Mått (höjd x bredd x djup)	90 x 86 x 1270 mm

## Användning och godkännande

Kod för kapslingsklass	IP65 [Dammtät, strålskyddad]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK08 [5 J slagtålig/slagsäker]
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I

## Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Energiförbrukningstolerans	+/-10%
----------------------------	--------

## Prestanda över tid (IEC-kompatibel)

Driftdonsbortfall vid 5 000 tim	0,01 %
---------------------------------	--------



## Användningsförhållanden

Max. dimringsnivå	Ej tillämpligt
Lämplig för slumpmässig brytning	Nej

## Produktdata

Beställningsproduktnamn	TCW060 1xTL-D36W HF
Fullständigt produktnamn	TCW060 1xTL-D36W HF
Full EOC	871155981379099
Beställningsnummer	81379099
Materialnummer (12NC)	910503610818
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8711559813790
Räknare - antal förpackningar per kartong	9
EAN/UPC - Hölje	8711559813899

## Måttskiss



Product	A	B
TCW060 1xTL-D36W HF	900 mm	1 270 mm

