

PHILIPS

Lighting



TCW060

TCW060 2xTL-D36W HF

2, MASTER TL-D, 36 W, 72 W, Ηλεκτρονικός, υψηλής συχνότητας

Σχεδιασμένο για χρήση σε απαιτητικά περιβάλλοντα, το TCW060 είναι ένα οικονομικό, συμπαγές αδιάβροχο φωτιστικό. Διατίθενται αποκλειστικές εκδόσεις για τους λαμπτήρες TL-D και TL5. Με προστασία IP65 από εισροή ξένων σωμάτων και αποκλειστική λειτουργία με ηλεκτρονικό μπάλαστ, πρόκειται για μία ανταγωνιστική και ενεργειακά αποδοτική λύση για υγρούς χώρους – έχοντας το ίδιο κόστος με εκείνο μιας ηλεκτρομαγνητικής λύσης. Ένα εύκαμπτο κλιπ οροφής διευκολύνει την εγκατάσταση και συντήρηση.

δεδομένα Προϊόντων



Γενικές πληροφορίες		Τύπος καλύμματος οπτικού συστήματος	
Κωδικός σειράς λαμπτήρων	TL-D [MASTER TL-D]		Πολυανθρακικό μπουλ/κάλυμμα, πρισματικό
Αριθμός οργάνων	1 μονάδα	Διάχυση φωτεινής δέσμης φωτιστικού	-
Σύστημα ελέγχου	HF [Ηλεκτρονικός, υψηλής συχνότητας]	Βαθμός Συνδυασμένης Θάμβωσης	25
Σήμανση CE	Ναι	Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Περίοδος εγγύησης	3 έτη	Τάση εισόδου	220 έως 240 V
Σήμανση ευφλεκτότητας	-	Line Frequency	50 to 60 Hz
Σήμανση ENEC	-	Αρχική κατανάλωση ισχύος CLO	Not applicable W
Δοκιμή αντοχής καλωδίων σε καύση	Θερμοκρασία 650 °C, διάρκεια 5 s	Ρεύμα εκκίνησης	20 A
Συμβατότητα με την οδηγία RoHS της ΕΕ	Ναι	Χρόνος εκκίνησης	0,37 ms
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού		Κατανάλωση ενέργειας	36 72 W
Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική)	-	Συντελεστής ισχύος (Κλάσμα)	0.9
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	-	Σύνδεση	Βιδωτό μπλοκ σύνδεσης 3 πόλων
Αριθμός φωτεινών πηγών	2	Καλώδιο	-
Γωνία δέσμης φωτεινής πηγής	- μοίρα(ες)	Πλήθος ανά MCB (16 A Τύπος B) (μέγ.)	13
Χρώμα πηγής φωτός	-		

TCW060

Θερμοκρασία	
Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	-15 έως +25 °C
Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Με ρύθμιση έντασης	Όχι
Σταθερή απόδοση φωτισμού	Όχι
Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα	
Υλικό ανακλαστήρα	Χάλυβας
Υλικό οπτικού συστήματος	Πολυανθρακικό
Τύπος εξαρτ. καλύμματος/φακού οπτικού συστήματος	Πολυανθρακικό
Απόσταση σημείου σπερέωσης (ονομ.)	900 mm
Χρώμα περιβλήματος	Γκρι
Συνολικό μήκος	1.270 mm
Συνολικό πλάτος	136 mm
Συνολικό ύψος	90 mm
Διαστάσεις (Ύψος x Πλάτος x Βάθος)	90 x 136 x 1270 mm
Έγκριση και Εφαρμογή	
Βαθμός προστασίας από τις εισροές	IP65 [Με προστασία κατά της εισχώρησης σκόνης και πίδακα νερού]
Κωδικός προστασίας από μηχ. κρούσεις	IK08 [5 J Ανθεκτικό στους βανδαλισμούς]
Κατηγορία προστασίας IEC	Κατηγορία ασφαλείας I

Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)	
Ανοχή κατανάλωσης ισχύος	+/-10%
Απόδοση με την πάροδο του χρόνου (συμβατή με IEC)	
Ρυθμός αστοχίας μετασχηματιστή στις 5.000 ώρες	0,01 %
Προϋποθέσεις εφαρμογής	
Μέγιστο επίπεδο ρύθμισης έντασης	Δεν εφαρμόζεται
Κατάλληλο για τυχαίους κύκλους on/off	Όχι
Στοιχεία προϊόντος	
Όνομα παραγγελίας προϊόντος	TCW060 2xTL-D36W HF
Πλήρες όνομα προϊόντος	TCW060 2xTL-D36W HF
Full EOC	871155981380699
Κωδικός παραγγελίας	81380699
Αρ. υλικού (12NC)	910503610918
Τοπικός κωδικός	TCW060/236HF
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8711559813806
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	6
EAN/UPC - Κιβώτιο	8711559813905

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	A	B
TCW060 2xTL-D36W HF	900 mm	1.270 mm

