



# TCW060

## TCW060 1xTL-D58W HF

1, MASTER TL-D, 55 W, 58 W, Elektronisch, Hochfrequenz

Die Feuchtraumwanneleuchte Philips TCW060 ist eine wirtschaftliche und robuste Leuchte für TL-D und TL5 Leuchtstofflampen. Sie besitzt variable Deckenbefestigungsbügel, wodurch sich die Installation denkbar einfach gestaltet. Das gesamte Gehäuse und die prismatische Wanne bestehen aus schlagfestem Polycarbonat. An der oberen stirnseitigen Gehäusesseite befindet sich die Öffnung für den elektrischen Anschluss. Einfache und schnelle Wartung durch die mitgelieferten Kunststoff-Wannen-Clips. Sie halten außerdem die Wanne an einer Seite während das Leuchtmittel im Wartungsfall getauscht wird. Verschlüsse aus rostfreiem Edelstahl sind optional verfügbar.

### Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Farbe der Lichtquelle	
Lampenfamiliencode	TL-D [MASTER TL-D]		-
Anzahl Vorschaltgeräte	Einheit	Typ optische Abdeckung	Polycarbonatwanne/-abdeckung, prismatisch
Betriebsgerät	HF [Elektronisch, Hochfrequenz]	Abstrahlungswinkel Leuchte	-
CE-Zeichen	Ja	CEN-Wert (Unified Glare Rating)	25
Garantiedauer	3 Jahre		
Entflammbarkeitszeichen	-	<b>Betrieb und Elektrik</b>	
ENEC-Zeichen	-	Eingangsspannung	220 bis 240 V
Glühfadentest	Temperatur: 650 °C, Dauer: 5 s	Netzfrequenz	50 to 60 Hz
EU RoHS-konform	Ja	Leistungsaufnahme Konstantlichtstrom bei Installation	Not applicable W
		Einschaltstrom	24 A
		Einschaltzeit	0.3 ms
		Energieverbrauch	55 58 W
		Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.9
		Elektrischer Anschluss	Schraubanschlussblock, 3-polig
<b>Lichttechnische Daten</b>			
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	-		
Farbwiedergabeindex (CRI)	-		
Anzahl Lichtquellen	1		
Abstrahlungswinkel der Lichtquelle	- Grad		

# TCW060

Kabel	-
Anzahl Leuchten pro Sicherung mit 16 A Typ B	15

## Temperatur

Umgebungstemperaturbereich	-15 bis +25 °C
----------------------------	----------------

## Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar	Nein
Konstanter Lichtstrom	Nein

## Mechanik und Gehäuse

Reflektor-Material	Stahl
Optisches Material	Polykarbonat
Material optische Abdeckung	Polykarbonat
Abstand Befestigungspunkte (Nom)	1'200 mm
Gehäusefarbe	Grau
Gesamte Länge	1'570 mm
Gesamte Breite	86 mm
Gesamte Höhe	90 mm
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)	90 x 86 x 1570 mm

## Genehmigung und Anwendung

Schutzart (IP)	IP65 [Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt]
Schlagfestigkeit (IK)	IK08 [5 J vandalismusgeschützt]

IEC-Schutzklasse	Schutzklasse I
------------------	----------------

## Initialkennwerte (IEC-konform)

Toleranz Leistungsaufnahme	+/-10%
----------------------------	--------

## Lebensdauer kennwerte (IEC-konform)

Treiber-Ausfallrate bei 5000 Std.	0.01 %
-----------------------------------	--------



## Anwendungsbedingungen

Maximaler Dimmlevel	Nicht anwendbar
Geeignet zum häufigen An- und Ausschalten	Nein

## Produktdaten

Bestell-Produktname	TCW060 1xTL-D58W HF
Gesamtbezeichnung des Produkts	TCW060 1xTL-D58W HF
Gesamt-Produktcode	871155981381399
Bestellcode	81381399
Material-Nr. (12NC)	910503611018
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711559813813
Zähler - Pakete pro Außenkarton	9
EAN Umverpackung	8711559813912

## Abmessungsskizzen



Product	A	B
TCW060 1xTL-D58W HF	1'200 mm	1'570 mm

